






NUMBER 179975

三 角 法 (3rd ANGLE PROJECTION)

METRIC

0.8厚タブと嵌合
MATE WITH 0.8t TAB断面 "A" - "A"
SECT0.5最大
カットオフタブ
0.5 MAX
CUT OFF TABトレードマーク
TRADE MARK0.5最大
カットオフタブ
0.5 MAX
CUT OFF TAB断面 "B" - "B"
SECT断面 "C" - "C"
SECT

注記:

1. 製品規格 : 108-5437
2. 取付通用規格 : 114-5195
3. 適用ハウジング : 179970-1
4. 取扱説明書 : 411-5691

NOTES:

1. PRODUCT SPEC : 108-5437
2. APPLICATION SPEC : 114-5195
3. APPLICABLE HOUSING P/N : 179970-1
4. INSTRUCTION SHEET : 411-5691

単位: mm DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

				錫めっき黄銅 (PRE TINNED BRASS)		179975-1	
バラ端子型番 (L/P No.)				材料 (MATERIAL)		型番 (P/N)	
Copyright ©1994 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.				Copyright ©1994 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		Tyco Electronics Corporation Kawasaki, Japan	
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)				絶縁電線断面積 (WIRE RANGE)		被覆外径 (INSULATION DIA.)	
10W: ±0.2				1.75		3.0~4.3 mmφ	
10W以上 30W以下: ±0.25				~ 52 mm² (AWG #15-#10)			
30W以上 100W以下: ±0.3				材料 (MATERIAL)		仕上 (FINISH)	
角 度: ±3°				表参照 (SEE TABLE)			
C 変更 (ECR-07-017357)		J.S.	S.M.	24 JUL '97			
B 変更 (FJ00-1574-94)		J.S.	S.M.	25 NOV '94			
A 変更 (FJ00-1117-94)		N.N.	M.S.	31 AUG '94			
O 作成 (FJ00-1117-94)		N.N.	M.S.	4 JUL '94			
LTR 変更 (REVISION RECORD)		DR	CHK	DATE			
DR. N. NAGASHIMA		DE. M. SUZUKI		名称 (NAME)			
CHK. M. SHINDO		APP. Y. KASHIWA		"250" SERIES POSITIVE LOCK-EX-II REC.			
				"250" シリーズ・ポジティブロック-EX-II) セブタクル			
4. JUL. '94		4. JUL. '94		4. JUL. '94		4. JUL. '94	
REV. 3/93				4-1		A J	
				LOC		番号 (No.)	
				179975		REV. C	
						SHEET 1 OF 1	

AMP-J010-10
REV. 3/93

(CUSTOMER DRAWING) 参 考 図 面