



Kabelbündelschlauch

• Helawrap HWPP

Hauptmerkmale

Das Helawrap Kabelmanagementsystem ist die ideale Lösung zum Bündeln, Schützen und Befestigen von Kabeln und Leitungen in industriellen Umgebungen sowie im Büro oder zu Hause. Helawrap bündelt und schützt alle Kabel und Leitungen im Handumdrehen. Mit Hilfe der Helawrap Zubehörteile kann Helawrap an Tischen oder Schränken befestigt werden.

Dank des besonderen Profils und des praktischen Aufziehwerkzeugs kann Helawrap schnell und mühelos verarbeitet werden. Das neue Profil ermöglicht eine flexible Ausführung einzelner Kabel auf der ganzen Länge des Schlauchs. Helawrap kann jederzeit wiederverwendet werden.

Helawrap HWPP besteht aus Polypropylen und ist daher sehr abriebfest und beständig gegenüber vielen Chemikalien.

Helawrap ist in mehreren Farben und Größen sowie in zwei Abschnittslängen erhältlich. Das Aufziehwerkzeug wird jeweils mitgeliefert.

Anwendungen

Die Haupteinsatzbereiche von Helawrap HWPP liegen in der Bündelung und dem Schutz von Leitungen in der Kabelkonfektion, der Elektroindustrie sowie im Schaltschrank- und Anlagenbau. Helawrap in 25-m-Längen ist die zeitsparende Lösung für viele industrielle Anwendungen.

Helawrap HWPP in praktischen 2-m-Längen wird zu Hause und im Büro eingesetzt und ist die perfekte Lösung für jedes Kabelgewirr an PC, Fernseher oder Hi-Fi-System.



Helawrap Schutzschläuche und Befestigungselemente für den Einsatz im Büro und zu Hause.



Helawrap, die sichere Lösung für jedes Kabelgewirr.

Materialdaten

Material	Polypropylen (PP)
Betriebstemperatur	-60 °C bis +110 °C, kurzfristig bis +140 °C
Brandschutzeigenschaften	entspricht UL94 HB



Technische Daten

Art.-Nr.	Typ	Farbe	Bündel Ø max.	Wanddicke (WT)	Verarbeitungswerkzeug
HWPP 2-m-Längen					
161-64204	HWPP16L2	Schwarz (BK)	16	0,80	HAT16
161-64205	HWPP16L2	Grau (GY)	16	0,80	HAT16
161-64206	HWPP16L2	Silber (SR)	16	0,80	HAT16
161-64404	HWPP25L2	Schwarz (BK)	27	1,05	HAT25
161-64405	HWPP25L2	Grau (GY)	27	1,05	HAT25
161-64406	HWPP25L2	Silber (SR)	27	1,05	HAT25
HWPP 25-m-Längen					
161-64101	HWPP8	Schwarz (BK)	9	0,75	HAT8
161-64102	HWPP8	Grau (GY)	9	0,75	HAT8
161-64103	HWPP8	Silber (SR)	9	0,75	HAT8
161-64104	HWPP8	Weiß (WH)	9	0,75	HAT8
161-64201	HWPP16	Schwarz (BK)	16	0,80	HAT16
161-64202	HWPP16	Grau (GY)	16	0,80	HAT16
161-64203	HWPP16	Silber (SR)	16	0,80	HAT16
161-64207	HWPP16	Weiß (WH)	16	0,80	HAT16
161-64301	HWPP20	Schwarz (BK)	21	0,95	HAT20
161-64302	HWPP20	Grau (GY)	21	0,95	HAT20
161-64303	HWPP20	Silber (SR)	21	0,95	HAT20
161-64304	HWPP20	Weiß (WH)	21	0,95	HAT20
161-64401	HWPP25	Schwarz (BK)	27	1,05	HAT25
161-64402	HWPP25	Grau (GY)	27	1,05	HAT25
161-64403	HWPP25	Silber (SR)	27	1,05	HAT25
161-64407	HWPP25	Weiß (WH)	27	1,05	HAT25
161-64501	HWPP30	Schwarz (BK)	32	1,30	HAT30
161-64502	HWPP30	Grau (GY)	32	1,30	HAT30
161-64503	HWPP30	Silber (SR)	32	1,30	HAT30
161-64504	HWPP30	Weiß (WH)	32	1,30	HAT30

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.