

**A-375-A-X**
アルミニウム製**A-375-B-X**
アルミニウム製ハンドル・取手
つまみ・周辺機器**A**クレモン
ローラー
締り
特装密閉
ハンドル
フリーザー
密閉平面
スイング

ギア式

平面
ハンドルポップ
ハンドルリフト
ハンドルアジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドルL 型
ハンドルT 型
ハンドル丸型
小型

押ボタン

取手




つまみ

止め金
ロッド棒ジョイント
リンク

ワイヤ

TAKIGEN
総合 24

131

[A-375-2B-XN-R インナーハンドルなし・錠前取付け穴なし]
Without inner handle・Without lock holeパネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions取付け方
Installation method扉に穴を明けるだけで取付けができます。
Can be installed by drilling holes on the door.

ロッド棒長さ(L寸法)算定方法

上部…L=DH-256

下部…L=DL-202


(DH=ラッチ本体上端からハンドルセンター)
(DL=ラッチ本体下端からハンドルセンター)

Calculating rod length

Rod (L dimension)

Upper section: L=DH-256

Lower section: L=DL-202

(DH: Dimension between latch upper
end and center of handle)
(DL: Dimension between latch bottom
end and center of handle)

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	備考 Remarks	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity 単価 Price
A-375-2A-XT-L	●		両面ハンドル・錠前取付け用・2点締・左開き用 Both-side handle・For lock・Two-point-locking・Left-hand use	02744	¥23,000	5個～ ¥22,080
A-375-2A-XT-R	●	2D	両面ハンドル・錠前取付け用・2点締・右開き用 Both-side handle・For lock・Two-point-locking・Right-hand use	02747		5個～ ¥22,080
A-375-3A-XT-L	●		両面ハンドル・錠前取付け用・3点締・左開き用 Both-side handle・For lock・Three-point-locking・Left-hand use	02764	¥24,000	5個～ ¥23,040
A-375-3A-XT-R	●	2D	両面ハンドル・錠前取付け用・3点締・右開き用 Both-side handle・For lock・Three-point-locking・Right-hand use	02767		5個～ ¥23,040
A-375-2B-XN-L	●		インナーハンドルなし・錠前取付け穴なし・2点締・左開き用 Without inner handle・For non-lock・Two-point-locking・Left-hand use	02756	¥18,000	5個～ ¥17,280
A-375-2B-XN-R	●		インナーハンドルなし・錠前取付け穴なし・2点締・右開き用 Without inner handle・For non-lock・Two-point-locking・Right-hand use	02759		5個～ ¥17,280
C-376	●	2D	ラッチ Latches	22186	¥2,600	5個～ ¥2,496
AC-25-R-12	●	2D	ロッド棒 Rods	21087	¥360	50個～ ¥346

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

■特注仕様オーダー方法 (Special order format)

A-375-

L=左仕様(Left-hand use), R=右仕様(Right-hand use)
 T=錠前取付け用(With lock hole), N=錠前取付け穴なし(Without lock hole)
 X=扉厚47~53mm(Door thickness of 47 to 53mm)
 A=両面ハンドル(Both-side handle)
 B=インナーハンドルなし(Without inner handle)
 2=上下2点締(Upper and lower two-point tightening)
 3=3点締(Three-point tightening)