

Produktbeschreibung

Weniger Teile, keine Gegenmutter mehr nötig; Bis zu 70% Zeiteinsparung durch innovatives Rastsystem; Einfache, freie Montage in jeder Position; Vibrationsschutz; Kein Gewinde benötigt



Anwendungsgebiete

- Automatisierungstechnik
- Solaranwendungen
- Schaltschrankbau
- Meß-, Regel- u. Elektrotechnik
- Klimatechnik

Nutzen

- Weniger Teile, keine Gegenmutter mehr nötig
- Bis zu 70% Zeiteinsparung durch innovatives Rastsystem
- Einfache, freie Montage in jeder Position
- Vibrationsschutz
- Kein Gewinde benötigt

Norm-Referenzen

- UL File Nr. E79903

Lieferumfang

- Demontagewerkzeug im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

Lieferfarbe

RAL 7001 silbergrau RAL 7035 lichtgrau RAL 9005
schwarz/UV-beständig

Material

Körper: Spezial Polyamid Dichtung: Spezial
Elastomer

Schutzart

IP 68 - 4 bar (M12) IP 68 - 5 bar (M16 - M32)

Temperaturbereich

dynamisch: -20°C bis +100°C
statisch: -40°C bis +100°C

Artikelliste

Artikel- nummer	Artikelbez. / Größe	Klemmbereich ØF mm	M (Bohrung mm)	SW1 / SW2 mm	Gesamtlänge C mm	Gewindelänge D mm	S (Wandstärke mm)
SKINTOP® CLICK lichtgrau							
53112692	CLICK 12	3,5 - 7	12,3 (-0,2)	15 / 18	40,0	8,0	1 - 4
53112686	CLICK 16	5 - 9	16,3 (-0,2)	19 / 22	42,0	8,0	1 - 4
53112687	CLICK 20	7 - 13	20,3 (-0,2)	25 / 27	45,5	8,0	1 - 4
53112688	CLICK 25	9 - 17	25,3 (-0,2)	30 / 34	48,5	8,0	1 - 4
53112694	CLICK 32	11 - 21	32,3 (-0,2)	36 / 40	55,0	8,0	1 - 4
SKINTOP® CLICK silbergrau							
53112921	CLICK 12	3,5 - 7	12,3 (-0,2)	15 / 18	40,0	8,0	1 - 4
53112876	CLICK 16	5 - 9	16,3 (-0,2)	19 / 22	42,0	8,0	1 - 4
53112877	CLICK 20	7 - 13	20,3 (-0,2)	25 / 27	45,5	8,0	1 - 4
53112878	CLICK 25	9 - 17	25,3 (-0,2)	30 / 34	48,5	8,0	1 - 4
53112922	CLICK 32	11 - 21	32,3 (-0,2)	36 / 40	55,0	8,0	1 - 4
SKINTOP® CLICK schwarz							
53112923	CLICK 12	3,5 - 7	12,3 (-0,2)	15 / 18	40,0	8,0	1 - 4
53112882	CLICK 16	5 - 9	16,3 (-0,2)	19 / 22	42,0	8,0	1 - 4
53112883	CLICK 20	7 - 13	20,3 (-0,2)	25 / 27	45,5	8,0	1 - 4
53112884	CLICK 25	9 - 17	25,3 (-0,2)	30 / 34	48,5	8,0	1 - 4
53112924	CLICK 32	11 - 21	32,3 (-0,2)	36 / 40	55,0	8,0	1 - 4

Fussnote:

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.