




LOC J	DIST —	REVISIONS 変更					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			D3	REVISED PER ECR-16-010553	03AUG2017	BW	SG



- 1

2

3

4

5

6
- 使用端子型番は 170359, 170360, 170361, 170362



嵌合相手ハウジング型番は 172167

適用パネル厚 0.8~2.0mm

取付穴打抜方向とハウジングの挿入方向は同じとする。

表1参照

OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI



- 1

2

3

4

5

6
- APPLICABLE CONT P/N: 170359, 170360, 170361, 170362

MATING HSG P/N: 172167

APPLICABLE PANEL THICKNESS: 0.8~2.0mm

HOUSING INSERTION INTO THE PANEL CUT-OUT MUST BE DONE IT THE SAME DIRECTION WITH PUNCH KNOCKING.

SEE TABLE 1

OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

表1 TABLE 1

トレードマーク (TRADE MARK)	生産場所 (MANUFACTURING PLACE)
-AMP OR AMP	日本 (JAPAN)
-+AMP OR AMP	中国 (CHINA (PRC))

6	黒 (BLACK)	1-172159-9
	青 (BLUE)	1-172159-6
	緑 (GREEN)	1-172159-5
	赤 (RED)	1-172159-2
	自然色 (NATURAL) 色 (COLOR)	172159-1 型番 (P/N)

寸法公差は±0.20
(TOLERANCE: ±0.20)

パネル取付穴
(RECOMMENDED PANEL OPENING DIRECTION)

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.	
DIMENSIONS: 単位: 耗 mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差
	0-PLC ± 1-PLC ± ±0.3 2-PLC ± 3-PLC ± 4-PLC ± ANGLES ±
MATERIAL 材料 66NYLON UL94-0 66ナイロン UL94V-0	FINISH 仕上

INSTRUCTION SHEET 取扱説明書 IS-105J		WIRE RANGE 抱合電線断面積 mm ²	INSULATION DIA 被覆外径 mmø
DWN N.YAMASAKI 08JUN1998	CHK M.SHINDO 15JUN1998		
APVD M.SHINDO 15JUN1998	PRODUCT SPEC 製品規格 108-5138	NAME 名称 4 POS MINI UNIVERSAL MATE-N-LOCK CONN. CAP HOUSING UL94V-0 4極ミニユニバーサルメイトンロック キャップハウジング UL94V-0	
APPLICATION SPEC 取付適用規格	WEIGHT	SIZE A3	CAGE CODE 00779
CUSTOMER DRAWING		DRAWING NO 番号 C=172159	RESTRICTED TO —
		SCALE 尺度 2:1	SHEET 1 OF 1
		REV D3	