

オープン用密閉リフトハンドル AIRTIGHT LIFT HANDLES FOR OVENS



FA-681
プラスチック製

特 徴 Feature

- ハンドルを手前に引くことにより、扉に隙間を作り蒸気や熱風を逃がす安全設計です。
- ハンドルレバーを押すことにより、止め金が6mmストロークして確実に扉を密閉します。
- 受けがラッチ方式のため、誤操作でもオープン本体やハンドルに負担がかからない安全機構。
- 開閉時にハンドルレバーを60度回転した状態で保持します。(FA-681-H)
- 軽く扉を押すことにより仮閉め状態になります。(FA-681-S-1, FA-681-S-2使用時)
- トリガー仕様もあります。(FA-681-T)
- 熱伝導の少ない樹脂レバーです。
- 右開き用・左開き用(本図・写真共右開き用です)
- Safety design allows steam and hot air to escape through the gap in the door created by pulling the handle.
- Pushing the handle lever moves the stopper plate 6mm, firmly closing the door.
- The latch-type catch acts as a safety mechanism, protecting the oven and handle from strain in the event of incorrect operation.
- Door is opened and closed by turning and holding the handle lever at an angle of 60°. (FA-681-H)
- Pressing the door lightly closes it. (When using FA-681-S-1 or FA-681-S-2)
- Trigger type is also available. (FA-681-T)
- Low heat-conduction type resin lever.
- For left-hand and right-hand use. (Drawings and photo show right-hand use.)


FA-681-S-1

FA-681-S-3



FA-681-S-2

FA-681-1-2-R

[FA-681]



パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions




※本図はFA-681-T-1-2-Rを基準に作図しています。
※This drawing is based on FA-681-T-1-2-R.

- 仕 様 ●材 質 : レバー/ポリアミド (PA6・黒色)
ベース/亜鉛合金 (ZDC)
- 表面仕上 : ベース/クロムめっき (MZCr)
 - 最大適用板厚 : 5mm
 - 付 属 品 : 取付け座・ビスセット
- 用 途 ● 厨房機器・試験機器などの密閉扉
- 納 期 ● 標準在庫品 (FA-681-T, FA-681-Hタイプは納期お問合せください)
- 備 考 ● ご注文の際は左右の勝手をご指定ください。

- Specifi- ● Material: Lever: Polyamide (PA6, black)
cations Base: Zinc alloy (ZDC)
- Finish: Base: Chrome plating (MZCr)
 - Max. applicable panel thickness: 5mm
 - Accessories: Mounting plate, screws
- Specific- ● Airtight doors of kitchen equipment,
use test equipment, etc.
- Remarks ● Please specify left-hand or right-hand type when ordering.

作動例
Example of operation



商品番号 Product No.	RoHS	CAD	備 考 Remarks	製品質量(g) Mass	コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price
FA-681-1-2-L	●		左開き用 Left-hand use	530	60831	¥5,800	5個〜 ¥5,510
FA-681-1-2-R	●	2D	右開き用 Right-hand use	530	60832	¥5,800	5個〜 ¥5,510
FA-681-T-1-2-L	●		左開き用・トリガー付 Left-hand use・Trigger	560	60833	¥6,800	5個〜 ¥6,460
FA-681-T-1-2-R	●	2D	右開き用・トリガー付 Right-hand use・Trigger	560	60834	¥6,800	5個〜 ¥6,460
FA-681-H-1-2-L	●		左開き用・ハンドル保持 Left-hand use・Holding handle	530	60835	¥5,800	5個〜 ¥5,510
FA-681-H-1-2-R	●	2D	右開き用・ハンドル保持 Right-hand use・Holding handle	530	60836	¥5,800	5個〜 ¥5,510
FA-681-H-T-1-2-L	●		左開き用・トリガー付・ハンドル保持 Left-hand use・Trigger・Holding handle	560	60837	¥7,000	5個〜 ¥6,650
FA-681-H-T-1-2-R	●	2D	右開き用・トリガー付・ハンドル保持 Right-hand use・Trigger・Holding handle	560	60838	¥7,000	5個〜 ¥6,650

● : RoHS指令対応品 ▲ : RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。