


**Push-Pull Rundsteckverbinder IP67 - Kabelstecker und Kabelbuchse / Lötkontakte**  
**Typ SF1210 3,0 A bis 13,0 A für Litzen 0,785 mm<sup>2</sup> - 2,0 mm<sup>2</sup> (AWG 18-14)**

**Serie SF12**



| Bezeichnung  | Artikeltext                                                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SF1210/P2 I  | Push-Pull Rundsteckverbinder IP67, 2 pol. Kabelstecker, Kabeldurchlass 4,0 - 6,5 mm |
| SF1210/P3 I  | Push-Pull Rundsteckverbinder IP67, 3 pol. Kabelstecker, Kabeldurchlass 4,0 - 6,5 mm |
| SF1210/P4 I  | Push-Pull Rundsteckverbinder IP67, 4 pol. Kabelstecker, Kabeldurchlass 4,0 - 6,5 mm |
| SF1210/P5 II | Push-Pull Rundsteckverbinder IP67, 5 pol. Kabelstecker, Kabeldurchlass 5,0 - 8,0 mm |
| SF1210/P6 II | Push-Pull Rundsteckverbinder IP67, 6 pol. Kabelstecker, Kabeldurchlass 5,0 - 8,0 mm |
| SF1210/P7 II | Push-Pull Rundsteckverbinder IP67, 7 pol. Kabelstecker, Kabeldurchlass 5,0 - 8,0 mm |
| SF1210/P9 II | Push-Pull Rundsteckverbinder IP67, 9 pol. Kabelstecker, Kabeldurchlass 5,0 - 8,0 mm |
| SF1210/S2 I  | Push-Pull Rundsteckverbinder IP67, 2 pol. Kabelbuchse, Kabeldurchlass 4,0 - 6,5 mm  |
| SF1210/S3 I  | Push-Pull Rundsteckverbinder IP67, 3 pol. Kabelbuchse, Kabeldurchlass 4,0 - 6,5 mm  |
| SF1210/S4 I  | Push-Pull Rundsteckverbinder IP67, 4 pol. Kabelbuchse, Kabeldurchlass 4,0 - 6,5 mm  |
| SF1210/S5 II | Push-Pull Rundsteckverbinder IP67, 5 pol. Kabelbuchse, Kabeldurchlass 5,0 - 8,0 mm  |
| SF1210/S6 II | Push-Pull Rundsteckverbinder IP67, 6 pol. Kabelbuchse, Kabeldurchlass 5,0 - 8,0 mm  |
| SF1210/S7 II | Push-Pull Rundsteckverbinder IP67, 7 pol. Kabelbuchse, Kabeldurchlass 5,0 - 8,0 mm  |
| SF1210/S9 II | Push-Pull Rundsteckverbinder IP67, 9 pol. Kabelbuchse, Kabeldurchlass 5,0 - 8,0 mm  |

## Contact arrangement and spec

| Number of contact              | 2       | 3       | 4         | 5         | 6         | 7         | 9         |
|--------------------------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Male contact face view         |         |         |           |           |           |           |           |
| Rated current (A)              | 13A     | 13A     | 5A        | 5A        | 5A        | 5A        | 3A        |
| Contact diameter               | Ø 1.6X2 | Ø 1.6X3 | Ø 1X4     | Ø 1X5     | Ø 1X6     | Ø 1X7     | Ø 0.7X9   |
| Rated voltage (AC.V)           | 250V    | 250V    | 200V      | 180V      | 125V      | 125V      | 125V      |
| Test voltage(AC.V) 1 min       | 1500V   | 1500V   | 1500V     | 1000V     | 1000V     | 1000V     | 1000V     |
| Contact resistance mΩ          | 2       | 2       | 5         | 5         | 5         | 5         | 10        |
| Wire size mm <sup>2</sup> /AWG | ≤2/14   | ≤2/14   | ≤0.785/18 | ≤0.785/18 | ≤0.785/18 | ≤0.785/18 | ≤0.785/18 |