






suitable for tab-terminal 6,3 x 0,8 Flachstecker passend für Steckhülse 6,3- ... DIN 46247	
---	--



sense of rotation: c.w.
Motordrehrichtung **Rechtslauf** auf Antriebsseite gesehen

- °) tolerances including rotor axial play
- °) Toleranzen einschließlich Läuferlängsspiel 0,2mm...0,6mm

50	adh	EM3025LH/4 adh -18.1 230V~50Hz 240V~60Hz 37W Z.P. Ins.Class H 	
End-Nr. end-no.	Typ type	Angaben für zusätzliches Motorschild informations of additional motorlabel	



Ausg. 1: Neutyp											
Wichtiger Hinweis:		Dieser Ventilator / Motor ist nur nach Einbau verwendungsfähig und darf nicht vor Einbau in Betrieb genommen werden. Der Einbau hat durch geschultes und eingewiesenes Fachpersonal zu erfolgen.									
important information:		This fan / motor may only be used after installation and may not be put into operation before being properly installed. Installation has to be effected by trained, briefed & qualified staff.									
Sicherheitshinweis:		Nicht in die Öffnungen greifen: VERLETZUNGSGEFAHR! Vorsicht, metallische Teile können stromführend sein: Evtl. Stromzufuhr unterbrechen!									
security advice:		Do not reach into openings/apertures: RISK OF BODILY HARM! Beware of metal parts - they can be live! If necessary, interrupt or sever unit from current supply									
Fertigzustand				Zul. Abw. DIN ISO 2768-c		Oberfläche		Maßstab 1:1		Geom.-Schl.:	
								Werkstoff			
				Status der Zeichnung		Freigegeben		Einbauanleitung / mounting instruction Umwälzgebläse/circulating air blower RRL/B75-3025LH/4 ...			
				Ausgabedatum		genehmigt von					
				30.08.07		bleihold					
				ebmpapst ebm-papst Landshut GmbH		Zeichnungsnummer					
1	500000007136	24.08.07	goe			55462 40750		Z10		1 / 1	
											
Vers.	Änderungsnummer	Datum	Name	Urspr.		Ers.f.:		Ers.d.:		DIN_A3	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[ebm-papst:](#)

[55462.40750](#)