

5

4

3

2

1

D

Linearer Hub
Straight action principle

Einfache Druckjustage durch Druckstückwechsel
Simple pressure adjustment by change of pressure plate

Vorschubeinheit mit Trennvorrichtung
Feeding and cutting device

C

Präzise geschliffene Profile
Precisely ground profiles

Voll recyclefähig
Fully recyclable

B

Anwendungsbereich: D-Sub Kontakt
Application range: D-SUB contact

Leiterquerschnitt: Profil 1: 0.09-0.25 mm² / Profil 2: 0.25-0.56 mm²
Cross section range:



Typ

Code Nr.:

CSE20TVRA-D-Sub

0381 61001

A



All Dimensions in mm
Original Size DIN A 4

Techn. Character.

Nicht tolerierte Maße/Free size tolerances

				Dat.	Name	Maßstab/Scale
			Detail.	05.12.01	Hage	
			Insp.	05.12.01	Wae	1:1
			Stand.			

29856

Mod.

Dat.

Name

HARTING Electronics GmbH & Co. KG
D-32339 ESPELKAMP



Crimpzangenvorsatz D-SUB
Crimping head D-SUB

TB 09 99 000 0253

Sub.

Blatt/ page