





QuickMount Vollmetallhauben

QuickMount Die cast hoods



Abmessungen / Dimensions




Polzahl / Size			
9	40	25	32.2
15	42	28,5	46,5

Quickmount Vollmetallhauben-Serie 117: Kabelabgang 180° QuickMount Die cast hoods series 117: cable exit 180°




	Kabelklemme intern Cable clamp internal	
9-polig	UNC 4-40	M3
Rändelschraube lang / long Knurled locking screw	117092DC50001	117093DC50001
Rändelschraube kurz / short knurled locking screw	117092DC24001	117093DC24001
Zylinder-Inbusschraube / allen screw	117092DC20001	117093DC20001
15-polig / 15 poles		
Rändelschraube lang / long Knurled locking screw	117152DC50001	117153DC50001
Rändelschraube kurz / short knurled locking screw	117152DC24001	117153DC24001
Zylinder-Inbusschraube / allen screw	117152DC20001	117153DC20001
	Crimpflansch und Kabelklemme extern Crimp flange and cable clamp external	
9-polig / 9 poles	UNC 4-40	M3
Rändelschraube lang / long Knurled locking screw	117090DC50001	117091DC50001
Rändelschraube kurz / short knurled locking screw	117090DC24001	117091DC24001
Zylinder-Inbusschraube / allen screw	117090DC20001	117091DC20001
15-polig / 15 poles		
Rändelschraube lang / long Knurled locking screw	117150DC50001	117151DC50001
Rändelschraube kurz / short knurled locking screw	117150DC24001	117151DC24001
Zylinder-Inbusschraube / allen screw	117150DC20001	117151DC20001

QuickMount Vollmetallhauben-Serie 147: Kabelabgang 45° QuickMount Die cast hood series 147: cable exit 45°

	Kabelklemme intern cable clamp internal	
9-polig / 9 poles	UNC 4-40	M3
Rändelschraube kurz / short/long knurled locking screw	147092DC50001	147093DC50001
Rändelschraube kurz / short knurled locking screw	147092DC24001	147093DC24001
Zylinder-Inbusschraube / allen screw	147092DC20001	147093DC20001
15-polig / 15 poles		
Rändelschraube lang / long Knurled locking screw	147152DC50001	147153DC50001
Rändelschraube kurz / short knurled locking screw	147152DC24001	147153DC24001
Zylinder-Inbusschraube / allen screw	147152DC20001	147153DC20001
	Crimpflansch und Kabelklemme extern Crimp flange and cable clamp external	
9-polig / 9 poles	UNC 4-40	M3
Rändelschraube lang / long Knurled locking screw	147090DC50001	147091DC50001
Rändelschraube kurz / short knurled locking screw	147090DC24001	147091DC24001
Zylinder-Inbusschraube / allen screw	147090DC20001	147091DC20001
15-polig / 15 poles		
Rändelschraube lang / long Knurled locking screw	147150DC50001	147151DC50001
Rändelschraube kurz / short knurled locking screw	147150DC24001	147151DC24001
Zylinder-Inbusschraube / allen screw	147150DC20001	147151DC20001



wird bei $D_k < 7$ eingesetzt



Kabeldurchmesser D_k : 4-10 mm

Knickschutzhülse: für $D_k=4-9$ mm, an gestuften Ringen schneiden (Raster 0.5 mm für jeweiligen D_k)

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlagen, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung

Freimaßtoleranz nach DIN ISO 2768 m

Schrauben unverlierbar vormontiert

Maßstab : 1:1 (117092DC25001)

Material : Feinzinklegierung Zamak Z0410

Veredelung: Schrauben verzinkt/verzinkt

				Datum	Name
			Bearb.	29.06.10	Strauch
			Gepr.		

Artikel
VOLLMETALLHAUBE Gr.1
Version 180° mit Kabelklemme


03	Update	10.11.10	Ast
02	Update	30.09.10	Ast
01	Update	15.07.10	Ast
Zust	Änderung	Datum	Name

PROVERTHA

PVH-Artikel-Nr.
117092DCXX001

Blatt
1
2 Bl.

Änd.Stand : 03 Änd.Dat. : 10.11.10



Artikel-Nr.	Verriegelungsschraube				Masse, g
	Artikel	A, mm	D	M 1:1	
117092DC20001	5520Z4T	20.7	UNC4-40		43
117093DC20001	5520Z3T	20.7	M3		
117092DC21001	5521Z4T	20.7	UNC4-40		43
117093DC21001	5521Z3T	20.7	M3		
117092DC24001	552464T	24.0	UNC4-40		44
117093DC24001	552463T	24.0	M3		
117092DC25001	5524MT	24.0	UNC4-40		44
117093DC25001	5524M3T	24.0	M3		
117092DC50001	55504T	50.0	UNC4-40		50
117093DC50001	55503T	50.0	M3		
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlagen, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung				Maßstab : 1:1 (117092DC50001)	
				Material : Veredelung:	
			Datum	Name	Artikel
		Bearb.	30.09.10	Strauch	VOLLMETALLHAUBE Gr.1 Version 180° mit Kabelklemme
		Gepr.			
			PROVERTHA		
03	Update	10.11.10			
02	Bl.2 neu	30.09.10	Ast	PVH-Artikel-Nr. 117092DCXX001	
				Blatt 2	
				2 Bl.	
Zust	Änderung	Datum	Name	Änd.Stand :	03
				Änd.Dat. :	10.11.10