

Universelles Heißluftgebläse für die meisten Arbeiten in Haus und Hof. Mit seinen 1800 Watt erreicht das Gebläse eine Temperatur von 600°C bei einer Luftleistung von 500 l/min. Über den 3-stufigen Betriebswahlschalter lassen sich darüber hinaus eine Kaltstufe mit 50°C und 200 l/min sowie eine Warmstufe von 400°C bei einer Luftfördermenge von 300 l/min einstellen.

- Ergonomischer Softgriff
- Doppelter Überhitzungsschutz: Thermostat und Thermosicherung
- Für Hand- und Standbetrieb

Multi-purpose hot air gun for most jobs in and around the home. With its 1800 watts of power, this gun reaches a temperature of 600°C at an airflow rate of 500 l/min. The 3-stage switch can also be used to select a 50°C heat stage at 200 l/min as well as a 400°C heat stage at 300 l/min.

- Ergonomic soft handle
- Double overheating protection: thermostat and thermo fuse
- Hand-held and self-resting

HL 1810 S

Abmessungen:
(L x B x H)
Dimensions:
(w x d x h)

260 x 90 x 205 mm

Leistung:

Output: 1800 W

Netzanschluss:

Voltage: 230/240 V, 50 Hz

Stufe/Stage

1	2	3
---	---	---

Air flow:

200	300	500 l/min.
-----	-----	------------

Temperatur:

50	400	600 °C
----	-----	--------

Temperature:

Gewicht:

780 g

Art.-Nr.:


348113



Handbetrieb
Hand-held



Standbetrieb
Self-resting



3-stufige Temperatur
und Luftmenge
3-stage airflow
and temperature



Angenehmer Softgriff
Soft grip handle for
comfortable operation



Lufteinlass mit
Gitternetz
Air intake with
mesh filter



Softstandfuß für
rutschfesten Stand
Soft stand for
secure hold



Belastbares Gummikabel
Heavy-duty rubber-
sheathed cord



STEINEL
FUNKTIONS
GARANTIE
■ STEINEL
■ German
■ Quality

