




Ruhestellung
 Schalterpunkt
 zul. Endstellung





Flachstecker 6,3 x 0,8
 EN 61058 / EN 61210 / DIN 46244



A-A
 2:1

B-B
 2:1



Aufschrift



1005 µ T100

10(4) / 400~10E3


6(2.5) / 400~50E3



10A 125V AC 1/4HP


10A 250V AC 1/4HP

R44



Wechsler 1-polig

Schalt-Betätigungskraft 1.5 bis 2.5 N
 Differenzweg ≤ 0.3 mm

Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.		Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS		Pause COPY		Blatt SHEET		Typ	Zeichn./DRAWING NO.	Index		
		PROJECTION		Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm		Laengen LENGTH		Radien RADII		K	1005.1001	d
		ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		0-6 ± 0.1 >6-15 ± 0.15 >15-30 ± 0.2 >30-70 ± 0.3 >70-120 ± 0.4 >120-200 ± 0.8		± 0.2 ± 0.3 ± 0.5 ± 10%		Original DIN A4				
Für Winkel FOR ANGLE ± 2°						0 10 20 30 mm						
c	20923	20.06.91	wa	g		CAD Medusa		Z		Schnappschalter		
b				f		gez./DRAWN BY 19.01.00 pfu						
a				e		gepr./CHECKED BY						
				d	28404	19.01.00	pfu					
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ersatz für/REPLACEMENT OF Z.gL.Nr.vom 16.05.91		MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim			