




## N11R AF 5

Einbaudose

### Produktbeschreibung

Beschreibung	Einbaudose mit Metallgewindeguss im Gehäuse (Metallsegment)
Typ	N11R AF 5
Bestell-Nr.	932 625-106
Kontaktart	gefederter Buchse
Polzahl	11 + PE
Leitungsquerschnitt	max. 0,5 mm <sup>2</sup>
Norm	DIN 43651
Gehäusefarbe	grau

### Zeichnung



### Technische Daten

Stiftdurchmesser	1,6 mm
Bemessungsspannung	AC/DC 60 V
Bemessungsstrom	5 A
Durchgangswiderstand	<= 5 mOhm
Anschlußart	crimpen
Anschließbare Leitungen	0,14 mm <sup>2</sup> bis 0,5 mm <sup>2</sup>
Gehäusebefestigung	PG 13,5

### Werkstoff

Kontaktoberflächenmaterial	Ag
Kontaktträgermaterial	PET
Gehäusematerial	PET
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Schutzgrad (IEC 60529)	IP 65
Temperaturbereich	-40 °C bis +90 °C
<b>Verpackungseinheit</b>	
Verpackungseinheit	10 Stück
<b>Lieferumfang bzw. Zubehör</b>	
Lieferumfang	1 Einbaudose, unmontiert im Polybeutel, mit Montageanleitung
Zubehör gesondert zu bestellen	steckbar mit / passend zu N11R EM; Schutzhülle SHK 2, Bestell-Nr. 733 845-001 Kontakte: RBC 162/1