

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

Kompakt- Schaltschränke AE Edelstahl – AE 1005.600

Stand: 03.05.2013

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Kompakt-Schaltschränke AE Edelstahl – AE 1005.600

erstellt am : 03.05.2013 auf www.rittal.com/de-de



Produkt-Beschreibung

Material:	Gehäuse: Edelstahl Tür: Edelstahl, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung Montageplatte: Stahlblech Verschlüsse: Zink-Druckguss Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
------------------	--

Oberfläche:	Gehäuse und Tür: Strichschliff, Korn 240 Montageplatte: verzinkt Verschlüsse: vernickelt
--------------------	--

Schutzart IP nach IEC 60 529:	IP 66
--------------------------------------	-------

Lieferumfang:	Gehäuse mit Tür(en) Vorreiberverschluss mit Doppelbart-Einsatz Montageplatte
----------------------	--

Verpackungseinheit:	1 St.
----------------------------	-------

EAN:	4028177000148
-------------	---------------

Zolltarifnummer:	94032080
-------------------------	----------

Produkt-Merkmale

Abmessungen:	Breite: 300 mm Höhe: 380 mm Tiefe: 210 mm
---------------------	---

Montageplatte:	Breite: 275 mm Höhe: 334 mm
-----------------------	--------------------------------

Anzahl Türen:	1
Anzahl Vorreiberverschlüsse:	1
Gewicht:	8,4 kg

Approbationen

Approbationen	 Bureau Veritas (EN)  Russian Maritime Register of Shipping (RU, EN)  TÜV (EN)  TÜV (DE)  UL + C-UL (EN)  VDE (EN, DE)  UL (EN)  Bureau Veritas (EN)  CSA (EN)  Germanischer Lloyd (EN)
Erklärungen	 Herstellererklärung (EN, DE)  Konformitätserklärung (EN, DE)

Zertifikate	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
-------------	--

Downloads

Dokumentationen	 Anleitung (DE, EN)
Videos	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
CAD-Zeichnungen	Anfordern
Datenblätter	 Technisches Datenblatt (DE)
Kennlinien	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Ausschreibungstext

Schaltschrank (Kompakt-Schrank) Edelstahl

Schutzart IP 66
 Gehäuse: bestehend aus Edelstahl 1.4301 (V2A) 1,25 bzw. 1,5 mm. Aus einem Stück gekantet und geschweißt, mit umlaufender Schutzrinne an der Türöffnung.
 Türen: 1,5 bzw. 2 mm Edelstahl 1.4301, aufliegend, mit eingeschäumter Dichtung, verdeckten Scharnieren, 130° Öffnungswinkel nach VDI, Vorreiberverschluß mit Doppelbarteinsatz nach DIN 43668.
 Montageplatte: 2-3 mm Stahlblech, mit Systemlochungen auf Stehbolzen tiefenverstellbar, verzinkt.
 Zubehör: Verschlusssysteme, Erdungsbänder, Schaltplantaschen Türarretierung, Wärmetauscher, Filterlüfter, Heizungen, Sichtfenster, Tableaus
 Oberflächenausführung: Strichschliff
 Abmessungen (B x H x T): 300 x 380 x 210 mm

Bitte beachten Sie auch folgende Alternativ-Produkte:



Kompakt-Schaltschranke AE



Kompakt-Schaltschranke AE Edelstahl, IP 69K



Hygienic Design Kompakt-Schaltschrank HD



Ex-Gehäuse Edelstahl, mit schamierter Tür



CS Wandgehäuse Gehäuse im Gehäuse

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

- Schaltschränke
- Stromverteilung
- Klimatisierung
- IT-Infrastruktur
- Software & Service

Rittal GmbH & Co. KG
Postfach 1662 · D-35726 Herborn
Phone +49(0)2772 505-0 · Fax +49(0)2772 505-2319
E-Mail: info@rittal.de · www.rittal.de

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

