

**all empty ABS 175/150 HG**



## Beispiel

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
<b>mm:</b>	180	180	150	Schutzart (EN 60529): IP 66/67
<b>inch:</b>	7.1	7.1	5.9	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 07
<b>Materials:</b>				Elektrische Isolierung: Voll isoliert
<b>Material:</b>	all empty			
<b>Unterteilfarbe:</b>	RAL 7035			
<b>Deckelfarbe:</b>	RAL 7035			
	Polyamid			
<b>Deckelschraubenmaterial:</b>				
<b>Deckelschraubenfarbe:</b>	Grau			
<b>Dichtungsmaterial:</b>	TPE			
<b>Temperatur Bereich:</b>				
<b>Kurzzeit:</b>	-40 ... 80 °C			
<b>Dauergebrauch:</b>	-40 ... 60 °C			
<b>Kurzzeit:</b>	-40 ... 175 °F			
<b>Dauergebrauch:</b>	-40 ... 140 °F			
<b>Zubehör:</b>				
MIV 175	Montageplatte			
MIN 15	Trägsschiene TS 15			
MIV 15	Tragschiene TS 35			
FP A 175/180	Frontplatte			
HFP 180	Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 150-200)			
FP 22046	Wandbefestigungslaschen			

