

# フック&キーパー

## HOOKS & KEEPERS

PAT. PEND.

A

クレモン

ローラー  
継り特装密閉  
ハンドル

フリーザー

密閉

平面

スイング

ギア式

平面

ハンドル

ポップ  
ハンドルリフト  
ハンドルアジャスト  
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック  
ハンドルL型  
ハンドルT型  
ハンドル丸型  
小型

押ボタン


取手

つまみ

止め金  
ロッド棒ジョイント  
リンク

ワイヤ

SPECIALTY-EQUIPPED HANDLES



FA-1815-S-1





FA-1815-S-3









FA-1815-S-4


[FA-1815-S-1~2]








[FA-1815-S-3]

(フックL)  
Hook(キーパーL)  
Keeper(フックL)  
Hook(キーパーL)  
Keeper

[FA-1815-S-4]



[FA-1815-S-5]


(フックR)  
Hook(キーパーR)  
Keeper(フックL)  
Hook(キーパーL)  
Keeper

※フックRとキーパーRの形状はそれぞれフックLとキーパーLの左右対称となります。

※The shape of the hook R and keeper R and the hook L and keeper L are symmetrical.

FA-1815-S  
ステンレス製

PAT. PEND.





FA-1815-S-5



FA-1815-S-6

FA-1815-S-7

[FA-1815-S-6]



[FA-1815-S-7]



商品番号 Product No.	RoHS 2D/3D	CAD 2D/3D	適用パイプ径 Applicable pipe diameter	ΦD <sub>1</sub>	ΦD <sub>2</sub>	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price
								数量 Quantity	単価 Price
FA-1815-S-1	●	2D/3D	Φ27.2 t=2.8~3.0	26	21	690	60287	¥2,300	10個~ ¥2,208
FA-1815-S-2	●	2D/3D	Φ21.7 t=2.8~3.0	20	15.5	570	60288	¥2,100	10個~ ¥2,016
FA-1815-S-3	●	2D/3D	Φ16~17丸棒Bar			620	60289	¥2,500	10個~ ¥2,400
FA-1815-S-4	●	2D/3D	Φ16~17丸棒Bar			400	60290	¥3,300	5個~ ¥3,170
FA-1815-S-5	●	2D/3D	Φ17.3 t=2.3			470	60291	¥2,800	5個~ ¥2,660
FA-1815-S-6	●	2D	Φ34.0 t=3.0			2,720	60361	¥18,000	4個~ ¥17,300
FA-1815-S-7	●	2D	Φ16.0 t=1.5			440	60681	¥1,700	10個~ ¥1,632

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。



クレモン

ローラー  
締り特装密閉  
ハンドルフリーザー<sup>一</sup>  
密閉平面  
スイング

ギア式

平面  
ハンドルポップ  
ハンドルリフト  
ハンドルアジャスト  
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック  
ハンドルL型  
ハンドルT型  
ハンドル丸型  
小型

押ボタン

取手

止め金  
ロッド棒ジョイント  
リンク

ワイヤ