


Linect®-T-Steckverbinder,
T-Verteiler, 3-polig250 V/4 kV/3
I_N 25 A (16 A) ①

② Zulassungen

250 V/4 kV/3
I_N 25 A

② Zulassungen




Beschreibung	Farbe	Bestellnr.	VPE	Farbe	Bestellnr.	VPE	
Linect®-T-Steckverbinder, T-Verteiler, Zwischenkupplung, h-Verteiler	Linect®-T-Steckverbinder, 3-polig, Buchse – Stecker, Gehäusefarbe weiß, Deckel weiß	Linect®-T-Steckverbinder, 3-polig, Buchse – Stecker, Gehäusefarbe weiß, Deckel weiß	25	T-Verteiler, 1 x Stecker/2 x Buchse	schwarz 770-606	50	
	○ weiß 770-6223			schwarz 770-656	50		
				grau 770-967	50		
				orange 770-667	50		
				für „Fliegende Verbindungen“, mit 3. Verriegelungsklinke			
				schwarz 770-615	50		
				weiß 770-665	50		
				grau 770-970	50		
				orange 770-670	50		

Zubehör, artikelspezifisch

	Verschlussstück , für Buchse, teilbar, 12-polig		Verschlussstück , für Buchse, teilbar, 12-polig
	 schwarz 770-201 100	 weiß 770-221 100	 schwarz 770-201 100
			weiß 770-221 100
	Verschlussstück , für Stecker, teilbar, 5-polig	Verschlussstück , für Stecker, teilbar, 5-polig	
	 gelb 770-360 100	 gelb 770-360 100	
	Kodierstift, für Stecker		
	 grau 770-401 100		

Info

Abmessungen



- ② Die Zulassungsstellen und den Wegweiser finden Sie auf den Seiten 176 bis 179.

- ③ Ø 5,0 mm, Blechdicke 0,2 - 1,2 mm
④ Ø 6,0 mm, Blechdicke 1 - 2,5 mm

- schwarz Kodierung A (L ⊕ N)
- weiß Kodierung A (L ⊕ N)
- grau Kodierung B (1 2 3)
- rot Kodierung P (L ⊕ N)
- orange Kodierung R (LON LON S)

Kodierungen siehe Seiten 164 und 165
Brandlast auf Anfrage!

