

Gehäuse silber/
case silver (PS 02)

Schalter/switch

LED rot/red








Duo LED rot/grün /
Duo LED red/green

Bedruckung schwarz /
printing black

Hohlsteckerbuchse/ø1,35xø3,5x7mm
hollow plug socket

Bedruckung weiß/
printing white

Euro Stecker/
euro plug



silbernes Label/schwarze Bedruckung/
silver label/black printing

Gehäuse silber/
case silver (PS 02)

Technische Daten/
technical data

Eingang/
input : 12VDC 0,8A (10,8–15V)
Ausgang/
output : AA 2/4 x 1,4V 1,4A±15%
AAA 2/4 x 1,4V 0,7A±15%
Vollerkennung/
battery full detection : -dU

Temp.Umschaltung/
terminal change-over : bei/at 45...50°C
45% Laden 55% Pause
45% charge 55% rest period

max. Ladezeit/
max. charging time : 6h
max. Spannung/
max. voltage : 7,2V +5% / 4 Zellen/cells
3,6V +5% / 2 Zellen/cells
Erhalteladestrom/
trickle charging : AA 140mA
AAA 70mA

Anzeigen/
indicators : Duo LED rot/grün / : LED rot/red
Duo LED red/green

Verpolschutz/
reverse-connect protection

Schutzart/
protection : mechanisch/
mechanical

Schutzart/
protection : IP 20

Betriebstemperatur/
operating temperature : 0°C.....+25°C


Lagertemperatur/
storage temperature : -40°C.....+70°C

Gewicht/
weight : 510g inkl. Zubehör und Verpackung/incl. accessories and package

Verpackung/
package : Blisterverpackt, 172x87x250mm (LxBxH), VE: 4 Stück/
blister package, 172x87x250mm (LxBxH), PU: 4 pieces

Approbationen/
approvals : CE, e4

Sicherung / fuse T 2A




LED rot/
LED red

Australien Stecker/
Australia plug

UK Stecker/
UK plug

US Stecker/
US plug



Flachleitung schwarz mit
weißem Streifen 1,8m±10cm lang/
flat cable black with
white stripe 1.8m±10cm long


Hohlstecker/ ø1,35xø3,5x7mm
hollow plug

Technische Daten Steckernetzgerät/
technical data plug in power supply
Eingangsdaten/
input data : 100 – 240VAC ±10% 15W
Ausgangsdaten/
output data : 12VDC 900mA 10,8VA
Primärsicherung/
primary fuse : T 1A
Gehäuse/
case : Steckergehäuse UL94V0 schwarz/
plug-in case UL94V0 black
Approbationen/
approvals : CE, GS, CSA

Hohlstecker/ ø1,35xø3,5x7mm
hollow plug

Primärwechselstecker/
primary plug-set

Rundleitung schwarz geschirmt 1,8m ±10cm lang/
round cable black with shield 1.8m ±10cm long



inkl. 4 Stück NiMH Mignon AA 2100mAh maxE/
incl. 4 pcs. NiMH Mignon AA 2100mAh maxE

Verwendungsbereich/Application range for Anfrage/for inquiry AN2107				Zul. Abweichung/ Allowable deviation	Oberfläche/ Surface	Maßstab/Scale 1:1	Gewicht/Weight
						Werkstoff/Work material, Modell-Nr	
				2007	Datum/Date	Name	Zeichnungsname/Drawing name
				Erstellt/ Drawn by	13.03.	VS	Ladegeräte-Set / Charger-Set maxE Speed-Set
V0	tolerance range modified	14.03.08	KK				
V0	weight corrected	31.07.07	VS				
V0	data updated	14.03.07	KK				
V0	---	13.03.07	VS				
Version	Änderung/Change	Datum/Date	Name	Ursprung/Origin	Proj. XX/XX/XX	Ersatz für/Replaced by	Ersatz durch/Replacement through
						Zeichnungsnummer/Drawing number Artikelnummer/Part number	5C07183 Blatt/ Sheet 1