


1

A

DWG. NO.
SD-55244-009

F

E

D


A

C

B

DO NOT SCALE DRAWING

- 注) NOTES
1. 材質 MATERIAL
ハウジング: ガラス入り耐熱樹脂 UL94V-0
HOUSING: LIQUID CRYSTAL POLYMER GLASS FILLED UL94V-0
ピン: リン青銅
PIN: PHOSPHOR BRONZE
ネール: リン青銅
NAIL: PHOSPHOR BRONZE
2. メッキ仕様 PIN 接点部 金めっき
PLATING CONTACT AREA GOLD PLATING
半田付け部 錫めっき
SOLDER TAIL AREA TIN PLATING
下地めっき ニッケルめっき
UNDERPLATING NICKEL PLATING
- NAIL 接点部 金めっき
CONTACT AREA GOLD PLATING
半田付け部 錫めっき
SOLDER TAIL AREA TIN PLATING
下地めっき ニッケルめっき
UNDERPLATING NICKEL PLATING
3. 推奨基板厚 : $t \geq 0.8$ MIN.
RECOMMENDED P.C.B. THICKNESS: $t \geq 0.8$ MIN.
4. 適合カード厚 : 3.3 ± 0.1 (TYPE I) AND 5 MAX. (TYPE II)
RECOMMENDED CARD THICKNESS: 3.3 ± 0.1 (TYPE I) AND 5 MAX. (TYPE II)
5. 適合カード幅 : 42.8 ± 0.1
RECOMMENDED CARD WIDTH: 42.8 ± 0.1
6. ハウジング色: 黒
HOUSING COLOR: BLACK
- △1. 寸法適用極 : 1,13,38,50
THIS DIMENSION APPLIES TO CIRCUIT NUMBERS 1,13,38 AND 50.
- △2. 寸法適用極 : 25,26
THIS DIMENSION APPLIES TO CIRCUIT NUMBERS 25 AND 26.
- △3. ピンの倒れは、ピン根元を基準に全方向へ 0.1 MAX.とする。
PIN TIP LEAN TOWARD ANY DIRECTION NOT TO EXCEED 0.1 WHEN MEASURED FROM PIN BASE.
- △4. ピン根元に適用する。
THIS DIMENSION TO BE MEASURED AT PIN BASE.
- △5. ソルダータール及びネールは、Z面を基準とし上へ 0.05 下へ 0.15 の範囲にあり、且つソルダータールの平坦度は、 0.12 MAX. とし、テール先端にて測定する。
SOLDERTAILS AND FITTING NAILS TO BE WITHIN 0.05 UPWARD AND 0.15 DOWNWARD FROM Z-DATUM PLACE, AND COPLANARITY OF SOLDERTAILS TO BE WITHIN 0.12 . MEASUREMENT POINT IS SOLDERTAILS TIP.



- △6. 公差非累積
NON-CUMULATIVE
- △7. テールとネールを併せた平坦度は、 0.12 MAX.とする。
TOTAL COPLANARITY OF SOLDER TAILS AND FITTING NAILS TO BE 0.12 MAX.
- △8. ボタンストロークが (6 mm) の時、カード飛び出し量は (3.25mm)。
WHEN BUTTON PUSH STROKE IS (6mm), CARD OUT BY (3.25mm).
15. 適合SHELL ASS'Y : 55246-001* , 58773-0010
APPLICABLE SHELL ASS'Y : 55246-001* , 58773-0010
16. 本製品は 55244-5021 の鉛フリー品である。
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 55244-5021.

EC NO. DRWN: CHK: APPR:			EC NO. DRWN: CHK: APPR:			EC NO. DRWN: CHK: APPR:			EC NO. DRWN: CHK: APPR:			SEE SHEET 1 OF 2 EC NO. DRWN: CHK: APPR:			DESCRIPTION REV	MATERIAL 材料 SEE NOTES		GENERAL TOLERANCES: (UNLESS SPECIFIED) 一般公差		SCALE —#—	DESIGN UNITS ☒ mm ☐ INCH	 THIRD ANGLE PROJECTION	☐ mm INCH ☐ INCH ☒ mm ONLY	REV C REV D
												FINISH 仕上付	SEE NOTES			10 UNDER 未満	±0.2	DRAWN BY & DATE T.UENO '04/03/18		TITLE: CF CARD CONN. 50P HEADER ASS'Y (NORMAL TYPE) -LEAD FREE-				
													10 OVER 以上 30 UNDER 未満	±0.25		CHECKED BY & DATE M.SASAO '04/03/18								
													30 OVER 以上	±0.3		APPROVED BY & DATE M.SASAO '04/03/18		 MOLEX INCORPORATED						
												WIRE RANGE 適用電線範囲	—#—	ANGLE 角度		±3°	CAD FILENAME SD-55244-009.S02						MATERIAL NO. 55244-5029	DRAWING NO. SD-55244-009
												INS. RANGE 被覆外径	—#—	THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.										SIZE B