

難燃性パイプ用ゴム足

FLAME-RETARDANT RUBBER FEET FOR PIPES



特 徴 Feature

- 難燃材 (UL94 V-0適合) を使用。
- パイプや丸棒に簡単にセットできます。
- 非移行性ゴム (汚染試験 JIS K6267 異常なし)
- Flame-retardant rubber (conforms to UL94 V-0) is used.
- Can be easily attached to the pipe or round bar.
- Non-transmutation rubber. (No abnormalities with JIS K6267 stain test)


- 仕 様 ● 材 質 : エチレンプロピレンゴム (EPDM)
● 硬 度 : 70° ±5°
- 用 途 ● 制御盤・スチールキャビネット
- 納 期 ● 標準在庫品
- 備 考 ● シロキ酸ガスを抜いたシリコーン製も製作致します。

- Speci- ● Material: Ethylene propylene rubber (EPDM)
fications ● Hardness: 70° ±5°
- Specific use ● Control boards and steel cabinets



カラー製品は特注です。
Color products are custom-made.

標準色は黒です。
Standard color: Black



C-31

パイプなどがφdより小さい場合はゆるみ防止に接着剤をご使用ください。
パイプなどがφdより大きい場合は挿入時、潤滑剤をご使用ください。
If pipe is less than φd dimension, use adhesive to prevent looseness.
If pipe is larger than φd dimension, apply lubricant after insertion.



商品番号 Product No.	RoHS 10	CAD	H ₁	H ₂	φD ₁	φD ₂	φd	適合パイプ Applicable pipe	製品質量 (g) Mass	コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price	
												数量 Quantity	単価 Price
C-31-1-EP-UL	●	2D/3D	27	20	40	36	30	29~32	18	24167	¥60	100個~	¥58
C-31-2-EP-UL	●	2D/3D	38	30	34	27	24	23~26	20	24168	¥46	100個~	¥44
C-31-3-EP-UL	●	2D/3D	34	25	31	24.8	20.8	19~22	17	24169	¥42	100個~	¥40
C-31-4-EP-UL	●	2D/3D	34	23	29	21.5	17	16~19	19	24170	¥37	100個~	¥36
C-31-5-EP-UL	●	2D/3D	30	22	25	17	14	13~16	11	24171	¥27	100個~	¥26
C-31-6-EP-UL	●	2D/3D	29.5	22.5	21	14.5	11.5	10.5~13.5	8	24172	¥23	100個~	¥22

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。