

► [Heatsinks f.cool](#)

► [Cases f.case](#)

▼ [Connectors f.con](#)

► [Sockets](#)

▼ [PCB connectors](#)

■ [Male headers](#)

■ [Female headers](#)

■ [Direct female connector](#)

■ [Jumpers](#)

► [IDC-connectors](#)

► [D-Sub connectors](#)

■ [Brackets for PC](#)

► [Optoelectronics](#)

Female headers

BL 12 762 20 Z

for square 0.635 mm, can be put through from above and below

[add to request](#) 



Features

Technical Drawing

Kontaktmaterial	CuSn-Legierung
Oberfläche Kontakt /	Ni+4...6µm Sn
Kontakthülse	
surface of contact	tin-plated
Typ Innenfeder	Federkontakt
Steckfähigkeit für Anschlüsse	ø0,6mm bis ø0,65mm
Einstecktiefe	min. 6 mm von oben oder von unten
plug-in cross-section	square 0.635
Steck- / Ziehkräfte	1,5 N / 0,2 N
no. of contacts	12
volume resistance	≤20 mΩ
Kapazität zw. 2 benachbarten Kontakten	≤ 0,9 pF
Nennstrom	3 A
nominal voltage	250 V AC
test voltage	500 V
Material Isolierkörper	LCP
temperature range	-55 °C ... +125 °C
class of flammability	UL 94 V-0
insulation resistance	>5000 mΩ
version	stackthrough
connection type	soldering