


A-1297
ステンレス製

特徴 Feature

- ・ステンレス製で耐食性に優れています。
- ・扉の外・内で操作できます。
- ・ワンタッチ操作で開閉できます。
- ・防水タイプ(シートパッキン使用)
- ・左開き用・右開き用(本図・写真共右開き用です。)
- ・Corrosion-resistant stainless steel is used.
- The handle can be operated from inside or outside of the door.
- One-touch operation opens and closes the door.
- Waterproof (using sheet packing)
- The left-hand or right-hand use. (drawing and photo show the right-hand use)

仕様 ●材質:ステンレス鋼板(SUS304)
(鎌部のみSUS316)





- 表面仕上:鏡面バフ研磨
 - 適用板厚:2~7mm
 - 付属品:受座・キー2本
- 用途**
●サッシ引戸・船舶用スライド扉・工場内各種引戸
- 納期**
●標準品...納期お問合せください
- 備考**
●適用板厚以外の板厚はお問合せください。
●扉の外側(キー差込み側)から見て右に開けるのが右開き用(R)です。
●扉、筐体等への取付けの際は、付属のステンレスプレートを室外側長座とパッキンの間に組込み、取付けてください。

A-1297-2-R(表)
(Front)A-1297-2-R(裏)
(Rear)鍵違い
Key difference

商品番号 Product No.	RoHS 2D	備考 Remarks	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 数量 Quantity	Bulk Price 単価 Price
A-1297-2-L	● 2D	左開き用 Left-hand use	400	01969	¥7,800	5個~	¥7,488
A-1297-2-R	● 2D	右開き用 Right-hand use		01970	¥7,800	5個~	¥7,488

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

パネル穴あけ寸法
Panel drilling dimensions使用例
Example of application船舶用スライディングドアに最適です。
Suitable for ship/boat sliding doors.

A

クレモン

ローラー
締り特装密閉
ハンドルフリーザー
密閉平面
スイング

ギア式

平面
ハンドルポップ
ハンドルリフト
ハンドルアジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドルL型
ハンドルT型
ハンドル丸型
小型

押ボタン

取手

つまみ

止め金
ロッド棒ジョイント
リンク

ワイヤ

TAKIGEN
総合 24

431