


Audio

Mikrofonkabel mit Geflechtschirm, Sternvierer

HELUSOUND[®]



Typ

Aufbau

Leiter-Material:

Aderisolation:

Aderfarben:

Verseilelement:

Beidraht:

Innenmantelmaterial:

Außenmantelmaterial:

Kabelaußendurchmesser:

Außenmantelfarbe:

Mikrofonkabel

4x0,22

Kupfer, blank

PE

rt,bl,gn,sw

Sternvierer

AWG 26/7, Kupfer verzinnt

PE

PVC

ca. 6,1 mm

schwarz

Elektrische Daten

Leiterwiderstand, max.:

86 Ohm/km

Isolationswiderstand, min.:

1 GOhm x km

Technische Daten

Gewicht:

ca. 50 kg/km

Min. Biegeradius bei Verl.:

62 mm

Temperaturbereich Betrieb min.:

-25°C

Temperaturbereich Betrieb max.:

+70°C

Cu-Zahl:

25,0 kg/km

Normen

Korrosivität nach EN50267-2-3

Artikelnummer

400041

Technische Änderungen vorbehalten.

Anwendung

Das 4-adrige HELUSOUND[®] Mikrofonkabel ist Sternviererverseilt und durch seinen Erdleiter und Geflechtschirm für Spezialanwendung geeignet. Es wird u.a. als Stereoleitung im Bereich der professionellen Studio- und Mikrofonteknik angewendet.