

PORTAFUSIBILI PROTETTI PER CS
SHOCKSAFE FUSEHOLDERS FOR PCB

PTF/45

FUSIBILE TIPO
FUSE LINK

5 x 20 mm

MONTAGGIO
MOUNTING

CS
PCB



Corrente nominale Rated Current	A
Tensione nominale Rated Voltage	VAC
Potenza dissipabile Rated Power Acceptance	W
Corpo isolante Housing	—
Temperatura ambiente ammissibile Admissible ambient air temperature	°C
Protezione contro le scosse elettriche Shocksafe category	PC
Grado di protezione Degree of protection	IP
Resistenza di contatto Contact Resistance	mΩ

10 Pending
250
2,5
PBT - UL 94 V0
-30 °C to 85 °C
PC2
IP20
< 5

 EN 60127-6	Corrente Nominale Rated Current	A
	Tensione nominale Rated Voltage	VAC
	Potenza dissipabile Rated Power Acceptance	W
 UL 512 + C22.2 no. 39	Corrente Nominale Rated Current	A
	Tensione nominale Rated Voltage	VAC
	Potenza dissipabile Rated Power Acceptance	W

10 Pending
250
2,5
10
250
—

Colore standard Standard colour	—
Altri colori Other colours	—
Accessori Accessories	Pag
Altri dati Other information	Pag

nero - black
A richiesta - On demand
sezione B/ A2- section B/ A2

