





メイトンロック・ピン
と散合



1. 製品規格: 108-5037
2. 使用ハウジングは
 - (1) パネル取付形
 - (2) モータ取付形
 - (3) フリーハンギング形
 の「フロラックハウジング」である。

170148-2	銅めっき溶融青銅 0.25t	170147-2
170148-1	銅めっき溶融黄銅 0.25t	170147-1
L.P. 型	材 質	型 番

材料 (MATERIAL) 表 参 照		参考図面 (CUSTOMER COPY) REFERENCE ONLY	
仕上 (FINISH) 銅めっき, 0.8μm以上		TE Connectivity	
抱合電線断面積 (WIRE RANGE) —H— mm ² (AWG #24-18)		分類 (CLASS) —H—	
被覆外径 (INSULATION DIA) 最大 2.54 mm (.100 IN)		型式 (TYPE) —H—	
一般公差 (TOLERANCE) EXCEPT AS NOTED	尺度 (SCALE) 4-1	LOC J A	SIZE C-170147
名称 (NAME) メイトンロック ソケット		番号 (NO)	REV A4

A4	REVISED PER ECO-11-005140	RK	HMR	05APR11
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE
DR	3/8/73	DE		
CHK	3/9/73	APP	4/30/73	

単位: 耗 DIMENSIONS IN MM DO NOT SCALE PRINT