

A-1140-H

ステンレス製

A-140-H





亜鉛合金製



特徴 Feature

- 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-1140-H-TAK60・A-140-TAK60)
- 従来のA-140シリーズと比較してシャフトの長さを長くしたため、操作時に遮熱板や窓枠、小窓が邪魔になりません。
- 表面仕上は耐食性に優れたマイクロポーラスクロムめっき仕上げです。(A-140-H)
- 防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
- The lock comes standard with the TAK60, a new-style reversible key with an easy-to-use dustproof shutter. (A-1140-H-TAK60, A-140-TAK60)
- The shaft is made longer than the current A-140 series so it does not interfere with the heat shut out plate, window frame and small window when operating.
- The surface finish is microporous-chromium plating for high corrosion resistance.
- Waterproof (using O-ring and sheet packing)

A-1140-H-1

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions使用例
Example of application

遮熱板の切り欠きスペースを小さくすることができるで遮熱効果がアップします。
The space of a notch of the heat shut out plate can be made small, so the effect of shutting out heat is increased.

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	L	W1	W2	W3	(W4)	(H1)	H2	H3	H4	H5	(H6)	P	φD	φd	最大適用板厚 Max. applicable panel thickness	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price	
																					数量 Quantity	単価 Price
A-1140-H-1-TAK60	●	2D	152	30	16	10	35	70	6	22	22.5	8	46.5	40	60	8	8.5	609	04138	¥10,500	5個～	¥10,100
A-1140-H-1	●	2D																03372		¥10,500	5個～	¥10,100
A-1140-H-2-TAK60	●	2D	120	24	14	8	30	56	5	12	14.3	5	37.5	32	48	7	5.5	333	04139	¥9,500	5個～	¥9,120
A-1140-H-2	●	2D																03374		¥9,500	5個～	¥9,120
A-140-H-1-TAK60	●	2D	152	30	16	10	35	70	6	22	22.5	8	46.5	40	60	8	8.5	517	04037	¥1,900	15個～	¥1,824
A-140-H-1	●	2D																03295		¥1,900	15個～	¥1,824
A-140-H-2-TAK60	●	2D/3D	120	24	14	8	30	56	5	12	14.3	5	37.5	32	48	7	5.5	286	04038	¥1,650	20個～	¥1,584
A-140-H-2	●	2D/3D																03299		¥1,650	20個～	¥1,584

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。