

## Unimet Desk Cases


Modern instrument cases for desktop or portable applications. With or without a tilt/swivel carry handle bar. Folded aluminium case body with die-cast front bezel. Base and rear panels are removable. Front panel kit ordered separately.

## Unimet Tischgehäuse

Modernes Instrumentengehäuse für Tischanwendungen oder mobilen Einsatz. Mit oder ohne Aufstell-/ Tragebügel. Oberteil gekantet aus Aluminium mit Druckguss-Frontrahmen. Boden- und Rückplatten sind abnehmbar. Frontplatten-Set als Zubehör.

## Boîtier de table Unimet

Boîtier moderne pour instruments utilisable pour les applications de table ou portables. Avec ou sans poignée étrier/poignée de transport. Partie supérieure au bord replié, en aluminium avec cadre frontal moulé sous pression. Les plaques inférieures et arrières sont amovibles. Kit de plaque avant en accessoire.



### Supply

- ① Top cover
- ② Base panel
- ③ Front bezel
- ④ Rear panel
- ⑤ Carry handle bar
- ⑥ M3 x 8 mm (x4)
- ⑦ M4 x 16 mm (x2/4)
- ⑧ M3 x 8 mm (x4)
- ⑨ M3 x 8 mm (x4)
- ⑩ Rubber foot (x4)
- ⑪ \* Front panel kit
- ⑫ \* ABS feet
- \* Accessories

### Lieferumfang


- Deckplatte
- Bodenplatte
- Frontrahmen
- Rückplatte
- Aufstell-/ Tragebügel
- M3 x 8 mm (x4)
- M4 x 16 mm (x2/4)
- M3 x 8 mm (x4)
- M3 x 8 mm (x4)
- Gummifuß (x4)
- \* Frontplatten-Set
- \* Gehäusefüße (ABS)
- \* Zubehör

### Fourniture


- Partie supérieure
- Plaque inférieure
- Cadre frontal
- Plaque arrière
- Poignée étrier/poignée de transport
- M3 x 8 mm (x4)
- M4 x 16 mm (x2/4)
- M3 x 8 mm (x4)
- M3 x 8 mm (x4)
- Pied de boîtier (x4)
- \* Kit de plaque avant
- \* Pieds du boîtier (ABS)
- \* Accessoires




Standard colours  
Standardfarben  
Coloris standard




## Unimet



| Part No.<br>Bestell-Nr./Réf. | Version | H           | W            | D            | d             | w1<br>Front Panel | h1<br>Front Panel |
|------------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|
| <b>M 56 23 005</b>           | 1       | 50 (1.96")  | 230 (9.05")  | 190 (7.48")  | 171.8 (6.76") | 199.5 (7.85")     | 33.6 (1.32")      |
| <b>M 56 23 105</b>           | 2       | 85 (3.34")  | 230 (9.05")  | 190 (7.48")  | 172.2 (6.77") | 199.5 (7.85")     | 65.1 (2.56")      |
| <b>M 56 25 105</b>           | 3       | 85 (3.34")  | 250 (9.84")  | 260 (10.23") | 242.2 (9.53") | 219.5 (8.64")     | 65.1 (2.56")      |
| <b>M 56 35 205</b>           | 4       | 120 (4.72") | 350 (13.77") | 260 (10.23") | 242.2 (9.53") | 319.5 (12.58")    | 100.1 (3.94")     |
| <b>M 56 25 305</b>           | 5       | 150 (5.90") | 250 (9.84")  | 260 (10.23") | 242.2 (9.53") | 219.5 (8.64")     | 130.1 (5.12")     |
| <b>M 56 35 305</b>           | 6       | 150 (5.90") | 350 (13.77") | 260 (10.23") | 242.2 (9.53") | 319.5 (12.58")    | 130.1 (5.12")     |




## Unimet H




| Part No.<br>Bestell-Nr./Réf. | Version | H           | W            | D            | d             | w1<br>Front Panel | h1<br>Front Panel |
|------------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|
| <b>M 56 23 025</b>           | 1H      | 50 (1.96")  | 230 (9.05")  | 190 (7.48")  | 171.8 (6.76") | 199.5 (7.85")     | 33.6 (1.32")      |
| <b>M 56 23 125</b>           | 2H      | 85 (3.34")  | 230 (9.05")  | 190 (7.48")  | 172.2 (6.77") | 199.5 (7.85")     | 65.1 (2.56")      |
| <b>M 56 25 125</b>           | 3H      | 85 (3.34")  | 250 (9.84")  | 260 (10.23") | 242.2 (9.53") | 219.5 (8.64")     | 65.1 (2.56")      |
| <b>M 56 35 225</b>           | 4H      | 120 (4.72") | 350 (13.77") | 260 (10.23") | 242.2 (9.53") | 319.5 (12.58")    | 100.1 (3.94")     |
| <b>M 56 25 325</b>           | 5H      | 150 (5.90") | 250 (9.84")  | 260 (10.23") | 242.2 (9.53") | 219.5 (8.64")     | 130.1 (5.12")     |
| <b>M 56 35 325</b>           | 6H      | 150 (5.90") | 350 (13.77") | 260 (10.23") | 242.2 (9.53") | 319.5 (12.58")    | 130.1 (5.12")     |

## Front Panel Kit

Frontplatten-Set  
Kit de Plaque Avant




| Part No.<br>Bestell-Nr./Réf. | Version | A             | B              | C            | D            |
|------------------------------|---------|---------------|----------------|--------------|--------------|
| <b>M 57 00 607</b>           | 1/1H    | 33.6 (1.32")  | 199.5 (7.85")  | 188 (7.40")  | 22.1 (0.87") |
| <b>M 57 00 608</b>           | 2/2H    | 65.1 (2.56")  | 199.5 (7.85")  | 188 (7.40")  | 30.8 (1.21") |
| <b>M 57 00 613</b>           | 3/3H    | 65.1 (2.56")  | 219.5 (8.64")  | 208 (8.18")  | 30.8 (1.21") |
| <b>M 57 00 620</b>           | 4/4H    | 100.1 (3.94") | 319.5 (12.57") | 308 (12.12") | 65.8 (2.59") |
| <b>M 57 00 616</b>           | 5/5H    | 130.1 (5.12") | 219.5 (8.64")  | 208 (8.18")  | 95.8 (3.77") |
| <b>M 57 00 621</b>           | 6/6H    | 130.1 (5.12") | 319.5 (12.57") | 308 (12.12") | 95.8 (3.77") |




## PCB Mounting Kit

Leiterkarten Montage-Set  
Jeu Pour Montage Des Circuits Imprimés




| Part No.<br>Bestell-Nr./Réf. | Article<br>Artikel |
|------------------------------|--------------------|
| <b>M 56 00 001</b>           | ① + ② x 10         |



## ABS Case Feet

Gehäusefüße (ABS)  
Pieds du Boîtier (ABS)



| Part No.<br>Bestell-Nr./Réf. | Article<br>Artikel |
|------------------------------|--------------------|
| <b>M 56 00 015</b>           | ① + ② x 4          |
| <b>M 56 00 045</b>           | ① + ② x 4 + ③ x 2  |

