

Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt. This printed copy is for information only and is subject to alteration.



Blitzleuchte Flashing beacon 830 XXX XX

(vorläufiges techn. Datenblatt)
(provisional technical data sheet)

WERMA Signaltechnik
GmbH + Co. KG
Dürbheimer Straße 15
78604 Rietheim-Weilheim
Phone +49(0)7424 9557-0
Fax +49(0)7424 9557-44
info@werma.de

Elektrische Daten:

electrical specification

Betriebsspannung: U_{nenn} = siehe Tabelle
operating voltage U_{nenn} = see list
Leistung: 5 - 8 W
energy
Blitzfrequenz: ca. 1 Hz
flash frequency approx 1 Hz
Blitzleistung: ca. 4 Ws
flash energy approx 4 Ws
Einschaltdauer: 100 % ED
duty cycle 100 %
Lebensdauer: 4 x 10⁶ Blitze
life duration 4 x 10⁶ flashes

Bestell-Nr.:

order no.:

830 #01 55 24 V DC

mit verringertem Einschaltstrom auf 500mA
with reduced starting current at 500mA

830 #52 54 12 V DC 350 mA
830 #52 55 24 V AC/ 500 mA/ 50 Hz
DC 250 mA
830 #52 56 48 V DC 125 mA (30-90V-)
830 #52 57 110V DC 65 mA (80-220V-)
830 #52 67 115V AC 65 mA 50-60 Hz (60 Hz
max 120V~)
830 #52 68 230V AC 140mA 50-60 Hz
1=rot 2=grün 3=gelb 4=klar 5=blau 7=grün/klar
1=red 2=green 3=yellow 4=clear 5=blue 7=green/clear

Mechanische Daten:


mechanical specification

Material Gehäuse: ABS, grau
housing material ABS, grey
Material Kalotte: Polycarbonat
dome material Polycarbonate
Masse ca.: 300 g
weight approx.
Temperatur: -20° ... +50 °C
temperature
Schutzart: IP 54 in montiertem Zustand
protection rating IP54 when mounted

Vorschriften:

regulations

Die zutreffenden EG-
Richtlinien werden erfüllt
conforms to current
EU regulations



Hinweis: Alle Angaben beziehen sich auf U_{nenn} und Raumtemperatur!

Note: All electrical and life duration specifications refer to U_{nenn} and room temperature!

	Gezeichnet drawn up	Geprüft checked	Freigegeben released	Datenblatt-Nr. data-sheet-No. 830XXXXX
Name name	E. Degen	R. Isenmann	H. Elsäßer	
Datum date	10.12.2002	12.12.2002	12.12.2002	Seite 1 v. 1 page 1 of 1