




Klinkensteckverbinder nach JISC 6560, 3,5 mm Jack connectors according to JISC 6560, 3.5 mm Connecteurs jack suivant JISC 6560, 3,5 mm

KLS 40

Klinkenstecker nach JISC 6560, 3,5 mm, 3-polig/stereo, gerade Ausführung, mit Knickschutz und Lötanschlüssen

1. Temperaturbereich	-20 °C/+70 °C
2. Werkstoffe	
Kontaktträger	ABS
Kontakt	CuZn, vernickelt
Isolierung	POM/Ebonit/PC
Schaft	Stahl, vernickelt
Gehäuse	PE
3. Mechanische Daten	
Kabeldurchmesser	4 mm
Kontaktierung mit	Klinkenkupplungen 1503 02, 1503 03, 1503 04, 1503 07, 1503 08, 1503 09, 1503 11, KLB 4, KLBR 4, KLB 4, KLK 4
4. Elektrische Daten	
Bemessungsstrom	1 A
Bemessungsspannung	34 V AC/DC
Prüfspannung	500 V/60 s
Isolationswiderstand	≥ 10 ⁸ Ω

KLS 40

Jack plug acc. to JISC 6560, 3.5 mm, 3 poles/stereo, straight version, with kink protection and solder terminals

1. Temperature range	-20 °C/+70 °C
2. Materials	
Body	ABS
Contact	CuZn, nickeled
Insulation	POM/ebonite/PC
Shaft	steel, nickeled
Housing	PE
3. Mechanical data	
Cable diameter	4 mm
Mating with	jack sockets 1503 02, 1503 03, 1503 04, 1503 07, 1503 08, 1503 09, 1503 11, KLB 4, KLBR 4, KLK 4, KLK 4
4. Electrical data	
Rated current	1 A
Rated voltage	34 V AC/DC
Test voltage	500 V/60 s
Insulation resistance	≥ 10 ⁸ Ω

KLS 40

Connecteur mâle jack suivant JISC 6560, 3,5 mm, 3 pôles/stéréo, version droite, avec protection contre pliage et connexion par soudure

1. Température d'utilisation	-20 °C/+70 °C
2. Matériaux	
Corps isolant	ABS
Contact	CuZn, nickelé
Isolément	POM/ébonite/PC
Hampe	acier, nickelé
Boîtier	PE
3. Caractéristiques mécaniques	
Diamètre de câble	4 mm
Raccordement avec	connecteurs femelles jack , 1503 02, 1503 03, 1503 04, 1503 07, 1503 08, 1503 09, 1503 11, KLB 4, KLBR 4, KLB 4, KLK 4
4. Caractéristiques électriques	
Courant assigné	1 A
Tension assignée	34 V AC/DC
Tension d'essai	500 V/60 s
Résistance d'isolement	≥ 10 ⁸ Ω

Bestellbezeichnung Designation Désignation	Polzahl Poles Pôles	VE PU UE	Mindestmenge Lowest quantity Quantité minimale
KLS 40	3	100	

Bei Vorzugstypen (**fett**) ist die Mindestmenge gleich der Verpackungseinheit (VE).
The lowest quantity of preferred types (**bold**) is the package unit (PU).
L'unité d'emballage (UE) est la quantité minimale des types préférentielles (**gras**).