



# 0111-3010-03


- Doppel-Befestiger - einseitig abziehbar - zur Verbindung von zwei Paneelen
- Einsatz bei doppelwandigen oder gekanteten nicht gedichteten Türen und Seitenwänden, oben und unten anstatt Dreipunktverriegelung, Stangen und Stangenführungen entfallen.
- Die Doppelverbinder halten die Tür in Position und beugen einem „Klappern“ vor.
- Einbauöffnung „feste“ Seite: 30x10 mm  
Einbauöffnung „abziehbare“ Seite: 28x10 bis 30x16 mm  
Abzugskräfte: ca. 15, 30 oder 50N




**Material:** Gehäuse: PA, schwarz oder GDZn, schwarz  
**Klipselemente:** gesinterter Stahl



Einbauöffnung  
inkl. Lackierung  
für feste Seite




Einbauöffnung  
inkl. lackierung  
für abziehbare Seite



für Toleranzausgleich

möglicher Versatz  
der beiden Einbau-  
öffnungen



| Abzugskraft F<br>~ N | Artikel-Nr.            | Plattenmaß<br>S | MOQ<br>Stück |
|----------------------|------------------------|-----------------|--------------|
|                      | PA schwarz             |                 |              |
| 15                   | 0111-3010-03-15-07-pas | 0,7 – 1,2       | 20           |
| 15                   | 0111-3010-03-15-12-pas | 1,2 – 1,7       | 20           |
| 15                   | 0111-3010-03-15-17-pas | 1,7 – 2,2       | 20           |
| 15                   | 0111-3010-03-15-22-pas | 2,2 – 2,7       | 20           |
| 15                   | 0111-3010-03-15-27-pas | 2,7 – 3,2       | 20           |
|                      |                        |                 |              |
| 30                   | 0111-3010-03-30-07-pas | 0,7 – 1,2       | 20           |
| 30                   | 0111-3010-03-30-12-pas | 1,2 – 1,7       | 20           |
| 30                   | 0111-3010-03-30-17-pas | 1,7 – 2,2       | 20           |
| 30                   | 0111-3010-03-30-22-pas | 2,2 – 2,7       | 20           |
| 30                   | 0111-3010-03-30-27-pas | 2,7 – 3,2       | 20           |
|                      |                        |                 |              |
| 50                   | 0111-3010-03-50-07-pas | 0,7 – 1,2       | 20           |
| 50                   | 0111-3010-03-50-12-pas | 1,2 – 1,7       | 20           |
| 50                   | 0111-3010-03-50-17-pas | 1,7 – 2,2       | 20           |
| 50                   | 0111-3010-03-50-22-pas | 2,2 – 2,7       | 20           |
| 50                   | 0111-3010-03-50-27-pas | 2,7 – 3,2       | 20           |
|                      |                        |                 |              |
|                      | GDZn schwarz           |                 |              |
| 15                   | 0111-3010-03-15-07-gsw | 0,7 – 1,2       | 20           |
| 15                   | 0111-3010-03-15-12-gsw | 1,2 – 1,7       | 20           |
| 15                   | 0111-3010-03-15-17-gsw | 1,7 – 2,2       | 20           |
| 15                   | 0111-3010-03-15-22-gsw | 2,2 – 2,7       | 20           |
| 15                   | 0111-3010-03-15-27-gsw | 2,7 – 3,2       | 20           |
|                      |                        |                 |              |
| 30                   | 0111-3010-03-30-07-gsw | 0,7 – 1,2       | 20           |
| 30                   | 0111-3010-03-30-12-gsw | 1,2 – 1,7       | 20           |
| 30                   | 0111-3010-03-30-17-gsw | 1,7 – 2,2       | 20           |
| 30                   | 0111-3010-03-30-22-gsw | 2,2 – 2,7       | 20           |
| 30                   | 0111-3010-03-30-27-gsw | 2,7 – 3,2       | 20           |
|                      |                        |                 |              |
| 50                   | 0111-3010-03-50-07-gsw | 0,7 – 1,2       | 20           |
| 50                   | 0111-3010-03-50-12-gsw | 1,2 – 1,7       | 20           |
| 50                   | 0111-3010-03-50-17-gsw | 1,7 – 2,2       | 20           |
| 50                   | 0111-3010-03-50-22-gsw | 2,2 – 2,7       | 20           |
| 50                   | 0111-3010-03-50-27-gsw | 2,7 – 3,2       | 20           |

|                   | Artikel-Nr.      | MOQ/Stück |
|-------------------|------------------|-----------|
| Lochbildabdeckung | 0111-3010-01-LBA | 1         |
| Verstärkungsblech | 0111-3010-01-VB  | 1         |
| Demontagewerkzeug | 0111-3010-01-DW  | 1         |