

ホールプラグ


HOLE PLUGS




CP-30-HP-16-Ivory
アイボリー



CP-30-HP-1-Black CP-30-HP-7-Black
ブラック ブラック



パネル穴明け寸法
Panel drilling
dimensions



特 徴 Feature

- **UL規格適合素材を使用**
- 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。
- 取付けは指で押すだけ
- 不要な穴を簡単にふさげます。
- **Materials used are compliant with UL standards.**
- One size is for various panel thickness of 0.8/1.6/2.3/3.2mm.
- Only one-touch push for installation.
- Unnecessary hole is fully sealed.



CP-30-HP

プラスチック製

- 仕 様 ●材 質: ポリアミド66 (PA66) (UL94V-2)
●標 準 色: ブラック・アイボリー (5Y7/1)
ホワイト (N9.3)
- 納 期 ●標準在庫品
- 備 考 ●クリーム (2.5Y9/1.5相当) もあります。
●特注色はお問合せください。

- Speci- ●Material: Polyamide 66 (PA66) (UL94V-2)
fications ●Standard color: Black・Ivory (5Y7/1)
White (N9.3)

商品番号 Product No.	RoHS 10	CAD			H	φD ₁	φD ₂	φD ₃	適用板厚 Applicable panel thickness	製品質量 (g) Mass	コード Code			単 価 Price	量販価格 Bulk Price	
		ブラック Black	アイボリー Ivory	ホワイト White							ブラック Black	アイボリー Ivory	ホワイト White		数量 Quantity	単価 Price
CP-30-HP-0	●	2D/3D	2D/3D	3D	5.9	6.4	4.6	4.8	1.6	0.05	23952	23953	24610	¥12	100個～	¥11.50
CP-30-HP-1	●	2D/3D	3D	3D	8.0	8.0	6.1	6.4	0.8	0.18	21682	23919	24611	¥12	100個～	¥11.50
CP-30-HP-2	●	2D/3D	3D	3D		9.5	7.7	8.0	1.6	0.23	21683	23920	24612	¥12	100個～	¥11.50
CP-30-HP-3	●	2D/3D	3D	3D	10.3	12.0	9.3	9.5	0.8	0.43	21684	23921	24613	¥12	100個～	¥11.50
CP-30-HP-4	●	2D/3D	3D	3D		13.5	10.8	11.0		0.50	21685	23922	24614	¥13	100個～	¥12.50
CP-30-HP-5	●	2D/3D	3D	3D		14.6	12.5	12.7		0.65	21686	23923	24615	¥13	100個～	¥12.50
CP-30-HP-6	●	2D/3D	3D	3D		16.7	14.1	14.3		0.78	21687	23924	24616	¥15	100個～	¥14.40
CP-30-HP-7	●	2D/3D	3D	3D		18.2	15.7	15.9		0.85	21688	23925	24617	¥15	100個～	¥14.40
CP-30-HP-8	●	2D/3D	3D	3D	11.5	20.0	17.3	17.5	1.6	1.05	21689	23926	24618	¥18	100個～	¥17.30
CP-30-HP-9	●	2D/3D	3D	3D		23.2	18.8	19.0		1.23	21690	23927	24619	¥18	100個～	¥17.30
CP-30-HP-10	●	2D/3D	3D	3D		22.6	20.4	20.6		1.50	21691	23928	24620	¥20	100個～	¥19.20
CP-30-HP-11	●	2D/3D	3D	3D		25.8	22.0	22.2		1.96	21692	23929	24621	¥20	100個～	¥19.20
CP-30-HP-12	●	2D/3D	3D	3D		30.5	25.3	25.5	2.3	2.53	21693	23930	24622	¥22	100個～	¥21.10
CP-30-HP-13	●	2D/3D	3D	3D	11.5	31.0	27.8	28.0	3.2	2.56	21694	23931	24623	¥25	100個～	¥24
CP-30-HP-14	●	2D/3D	3D	3D		33.3	29.9	30.1		2.57	21695	23932	24624	¥29	100個～	¥27.80
CP-30-HP-15	●	2D/3D	3D	3D		34.9	31.8	32.0		3.30	21696	23933	24625	¥29	100個～	¥27.80
CP-30-HP-16	●	2D/3D	3D	3D		38.0	34.8	35.0		3.83	21697	23934	24626	¥35	100個～	¥34
CP-30-HP-17	●	2D/3D	3D	3D		42.7	37.8	38.0		4.39	21698	23935	24627	¥35	100個～	¥34
CP-30-HP-18	●	2D/3D	3D	3D	11.5	48.4	44.7	45.0	0.8	5.29	21699	23936	24628	¥46	100個～	¥44
CP-30-HP-19	●	2D/3D	3D	3D		55.0	50.8	51.0		6.36	21700	23937	24629	¥46	100個～	¥44

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

ファスナー
ラッチ錠・キャッチ
錠前装置・周辺機器



C

ファスナー

ラッチ錠

ドア
キャッチ

スナッチ
ロック

コントロール
センター

パイプ
関連金具

グレーン
ロック

工業用
錠前

電磁波
対策