



# 大型スライドヒンジ

## SLIDE HINGES





B-863-1-R




B-863-3-R


[B-863-1]



[B-863-3]



作動例  
Example of operation



## 特徴 Feature

- 開扉時は、扉が前方につき出ますので、本体を傷つけません。
- 扉は180°開きます。
- 右用・左用(本図・写真共右用です。)
- When the door is opened it sticks out forward, so that main unit will not be damaged.
- The door can be opened to 180°.
- The left type or right type.  
(drawing and photo show the right type)

## 仕様

- 材質:  
ブレケット/熱間圧延鋼板(SPHC)  
アーム/一般構造用圧延鋼材(SS400)
- 表面仕上:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
- 用途:  
特装車・振動機器・バス
- 納期:  
標準品・・・納期お問合せください
- 備考:  
B-863-2は中止品となりました。

## Specifications

- Material:  
Bracket: Hot rolled steel plate (SPHC)  
Arm: Rolled steels for general structure (SS400)
- Finish : Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)


- Specific use:  
Specially equipped vehicles, oscillation devices and buses

- Remarks:  
Products B-863-2 is no longer manufactured.



商品番号 Product No.	RoHS	CAD	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 数量 Quantity	Bulk Price 単価 Price
B-863-1-L	●	2D/3D	575	11468	¥1,800	10個~	¥1,728
B-863-1-R	●	2D/3D	575	11469	¥1,800	10個~	¥1,728
B-863-3-L	●	2D	550	11685	¥2,800	6個~	¥2,688
B-863-3-R	●	2D	550	11686	¥2,800	6個~	¥2,688

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。



使用例  
Example of application