

Előlapí dugaszolható készülékcsatlakozó - ST-17S1N8AA500S - 1620457

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Előlapí dugaszolható készülékcsatlakozó, döntött, csavarható, SPEEDCON reteszelés, M17, Pólusszám: 17, Csatlakozási mód: Aljzat, Krimpcsatlakozás, O-gyűrű axiális, 4xØ3,2, árnyékolt: van, Peremméret: 25,75 mm x 25,75 mm

Az ábrán a 8 pólusú
termékváltozat látható

Key commercial data

package_quantity	16
GTIN	4046356828475

Technical data

Általános

Megjegyzés	Megrendeléssel kapcsolatos megjegyzés A 17 x 0,6 mm krimpérintkezőket külön kell megrendelni
Reteszelés módja	SPEEDCON reteszelés
Érintkezőkamra számozásának forgásiránya	standard
Kódolás	N
Érintkezők csatlakozási módja	Krimpcsatlakozás
Érintkezők típusa	Aljzat
Pólusszám	17
Érintkező átmérője Teljesítmény-érintkezők	0,6 mm
Névleges áram teljesítmény-érintkezőnként 25°C esetén	3,6 A
Szerelési mód	4xØ3,2

Környezeti feltételek

Védettség	IP67
-----------	------

Adatok a DIN EN 61984:2001 szerint

Felállítási magasság max.	3000 m
Teljesítményérintkezők névleges-/üzemi feszültsége	60 V
Teljesítményérintkezők méretezési feszültsége	1,5 kV
Teljesítményérintkezők túlfeszültség-kategóriája	II
Teljesítményérintkezők szennyeződési foka	3

Előlapí dugaszolható készülékcsatlakozó - ST-17S1N8AA500S - 1620457

classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 7.0	27440209
eCl@ss 8.0	27440209

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002635
ETIM 5.0	EC002635

UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172015
UNSPSC 7.0901	43201404
UNSPSC 11	43172015
UNSPSC 12.01	43201404
UNSPSC 13.2	43201404

approvals

UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized /

Approval details

UL Recognized 	
UN névleges feszültség	60 V
IN névleges áram	1 A
mm²/AWG/kcmil	0.14-0.6

cUL Recognized 	
UN névleges feszültség	60 V
IN névleges áram	1 A
mm²/AWG/kcmil	0.14-0.6

Előlapí dugaszolható készülékcsatlakozó - ST-17S1N8AA500S - 1620457

approvals

cULus Recognized  US

accessories

Krimpérintkező

ST-06KS010 - 1607580



ST-06KS020 - 1607581



ST-06KS030 - 1607582



Védőfedél

ST-Z0006 - 1607776



Szerelési anyagok

Előlapí dugaszolható készülékcsatlakozó - ST-17S1N8AA500S - 1620457

accessories

ST-Z0019 - 1620621



ST-Z0020 - 1620622




ST-Z0021 - 1620623



Drawings

Előlapí dugaszolható készülékcsatlakozó - ST-17S1N8AA500S - 1620457


Méretrajz



Méretrajz

Előlapí dugaszolható készülékcsatlakozó - ST-17S1N8AA500S - 1620457

Sematikus rajz



Pólusábra

Előlapí dugaszolható
készülékcsatlakozó - ST-17S1N8AA500S - 1620457

Sematikus rajz

