

SCOB long/short 10W/3W

Technische Daten / technical data

Bezeichnung / Description	Eigenschaften / Characteristics			
Artikelnummer / Item no.	61300530	61300560	61300630	61300660
Farbton / Color	Warmweiß Warm white	Kaltweiß Cool white	Warmweiß Warm white	Kaltweiß Cool white
Typ. Farbtemperatur / Typ. color temperature	3000K	6000K	3000K	6000K
Betriebsstrom / Operating current	600mA		200mA	
Typ. Vorwärtsspannung / Typ. forward voltage	17V DC			
Typ. Leistung / Typ. Power	10W		3W	
Typ. Lichtstrom / Typ. luminous flux	750lm	850lm	225lm	255lm
Typ. Abstrahlwinkel / Typ. beam angle	130°			
Farbwiedergabeindex / Color rendering index (CRI)	80			
Lagertemperatur / Storage temperature	-40°C ~ +80°C			
Betriebstemperatur / Operation temperature	-40°C ~ +40°C			
Abmessungen LxBxH / Dimension LxWxH	542x15.8x5.2mm		182x15.8x5.2mm	
Bemerkung / Note	Kann ohne zusätzliche Kühlung betrieben werden - Anschluß über Stecksystem 2 Halter und 1 (18cm) bzw. 2 (54cm) Anschlußkabel im Lieferumfang enthalten Anschlüsse : ROT + SCHWARZ -			
	Can be operated without additional cooling - Connection via plug-in-system 2 holder and 1 (18cm) or 2 (54cm) connection cables are included in delivery Connections : RED + BLACK -			

*Test bei 25° und 200mA (3W) bzw. 600mA (10W) / Test by 25°C and 200mA (3W) or 600mA (10W)

Abmaße / Dimensions:

