





ASBSM.../LED

Steckbarer Miniatur-Aktor-/
Sensor-Verteiler mit LED-Be-
triebs- und Funktionsanzeige,
4- bis 10-fach, M8-Buchse,
3-polig, 1 Signal pro Buchse,
M12-Steckverbindung für die
Zuleitung (Typ: RKT 12-348/...M)

Pluggable miniature actuator/
sensor distribution box with
LED operation and function
indicators, 4–10 ports, M8 sock-
et, 3 poles, 1 signal per socket,
M12 connection for the control
cable (type: RKT 12-348/...M)


Pinbelegung / Schaltbild
Pin assignment / wiring diagram4-fach
4 ports

1 =	1	(+)
3 =	2	(-)
4 =	3	(1)
	4	(2)
	6	(3)
	8	(4)

6-fach
6 ports


1 =	1	(+)
3 =	2	(-)
4 =	3	(1)
	4	(2)
	6	(3)
	8	(4)
	5	(5)
	9	(6)

8-fach
8 ports




1 =	1	(+)
3 =	2	(-)
4 =	3	(1)
	4	(2)
	6	(3)
	8	(4)
	5	(5)
	9	(6)
	7	(7)
	10	(8)

10-fach
10 ports



1 =	1	(+)
3 =	2	(-)
4 =	3	(1)
	4	(2)
	6	(3)
	8	(4)
	5	(5)
	9	(6)
	7	(7)
	10	(8)
	11	(9)
	12	(10)



Technische Daten		Technical data	
Umgebungstemperatur	-25°C / +70°C	Operating temperature range	-25°C / +70°C
Werkstoffe		Materials	
Gehäuse	PBT	Housing	PBT
Kontaktträger	PA, selbstverlöschend	Insert	PA, self-extinguishing
Kontakt M8	CuSn, unternickelt und 0,8 µm vergoldet	Contact M8	CuSn, pre-nickeled and 0.8 microns gold-plated
Kontakt M12	CuZn, unternickelt und 0,8 µm vergoldet	Contact M12	CuZn, pre-nickeled and 0.8 microns gold-plated
Gewindebuchse	CuZn, vernickelt	Receptacle shell	CuZn, nickel-plated
O-Ring	FKM	O-ring	FKM
Mechanische Daten		Mechanical data	
Schutzart	IP 67 Nur im verschraubten Zustand mit den dazugehörigen Gegenstücken oder Schutzkappen.	Degree of protection	IP 67 Only in locked position with its proper counterparts or dust covers.
Elektrische Daten		Electrical data	
Durchgangswiderstand	≤ 5 m Ω	Contact resistance	≤ 5 m Ω
Nennstrom bei 40°C	1,5 A pro Steckplatz / 1,5 A max. gesamt	Nominal current at 40°C	1.5 A per outlet / 1.5 A max. total
Nennspannung	10–30 V DC	Nominal voltage	10–30 V DC
Isolationswiderstand	> 10 ⁹ Ω	Insulation resistance	> 10 ⁹ Ω
Verschmutzungsgrad	3	Pollution degree	3
Zubehör (inkl.)		Accessories (incl.)	
ZVKM	2 M8-Schutzkappen für nicht belegte Kupplungsgehäuse	ZVKM	2 M8 dust covers for unused sockets
ZBR 5/10	Beschriftungsschilder: 4-fach: 5 Stück 6- bis 8-fach: 10 Stück 10-fach: 15 Stück	ZBR 5/10	attachable labels: 4 ports: 5 pieces 6–8 ports: 10 pieces 10 ports: 15 pieces

Bestellbezeichnung Designation	Ausführung Version	
ASBSM 4/LED 3	4-fach / 4 ports	  
ASBSM 6/LED 3	6-fach / 6 ports	  
ASBSM 8/LED 3	8-fach / 8 ports	  
ASBSM 10/LED 3	10-fach / 10 ports	  