

## all empty PC 150/85 XHF



Beispiel

Besteht aus: all empty

**Bestellzeichen:** PC 150/85 XHF  
**Artikelnummer:** 6013833  
**Beschreibung:** Gehäuse PC • grauer Deckel  
**Anmerkungen:** extra hohes Unterteil

**EAN Code:** 6418074061218  
**E-Nummer:** 3435604  
 Finland:  
 :  
 Norwegen:

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
<b>mm:</b>	180	130	85	Schutzart (EN 60529): IP 66/67
<b>inch:</b>	7.1	5.1	3.3	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08
<b>Materials:</b>				Elektrische Isolierung: Voll isoliert
<b>Material:</b> all empty				Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
<b>Unterteilfarbe:</b> RAL 7035				UV Resistenz: UL 508
<b>Deckelfarbe:</b> RAL 7035				Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 746C 5V
Deckelfarbe: Polyamid				Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
<b>Deckelschraubenmaterial:</b>				NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6
<b>Deckelschraubenfarbe:</b> Grau				<b>Zertifikate:</b>
<b>Dichtungsmaterial:</b> PUR				Gost R
<b>Temperatur Bereich:</b>				
<b>Kurzzeit:</b>	-40 ... 120 °C			
<b>Dauergebrauch:</b>	-40 ... 80 °C			
<b>Kurzzeit:</b>	-40 ... 250 °F			
<b>Dauergebrauch:</b>	-40 ... 175 °F			
<b>Zubehör:</b>				
MIV 150	Montageplatte			
MIN 10	Tragschiene TS 15			
MIN 15	Tragschiene TS 15			
MIV 10	Tragschiene TS 35			
MIV 15	Tragschiene TS 35			
FP A 150/180	Frontplatte			
HFP 180	Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 150-200)			
FP 22046	Wandbefestigungslaschen			

