

平面スナッチロックハンドル(耐振用)

SNATCH LOCK TYPE FLUSH HANDLES

AP-151R-B
プラスチック製

A-151R-B
亜鉛合金製



特 徴 Feature

- 振動・衝撃等に強いスナッチロック式平面ハンドルです。
- 丸味のあるソフトなデザイン
- ワンタッチ開閉
- 防塵・防滴構造です。
- 防塵性向上の為、錠前部にシャッターを付けました。(標準装備)
- Snatch lock type flush handle, withstands vibration and impact.
- Corners with a radius make a soft image.
- Just one-touch operation enables the door to open and close.
- Dustproof and dropproof structure.
- For improvement in dustproof, lock has shutter. (Installed as a standard)

[A-151R-B]

仕 様 ●材 質: 本体/亜鉛合金 (ZDC)
ケース/冷間圧延鋼板 (SPCC)
●表面仕上: サチライクロムめっき (MZCr)

[AP-151R-B]

仕 様 ●材 質: 本体/AAS樹脂
ケース/冷間圧延鋼板 (SPCC)

- 標準色: ブラック・グレー・アイボリー
- 適用板厚: 1.2~3.0mm
- 付属品: キー2本・取付け板・受座

- 用 途 ●特装車・建機・振動機器
- 納 期 ●標準品・・・即納します
- 備 考 ●逆スナッチロック仕様もあります。
- 防塵シャッター付リバーシブルキー (R440) もあります。
- 本製品は非結晶性樹脂材を使用しているため、ご使用は避けて下さい。(AP-151R) (一部ねじロック剤の注意事項にも記載されております。)

[A-151R-B]

Specifi- ●Material: Main body: Zinc alloy (ZDC)
cations Case: Cold rolled steel (SPCC)
●Finish: Satellite chrome plating (MZCr)

[AP-151R-B]



Specifi- ●Material: Main body: AAS resin
cations Case: Cold rolled steel (SPCC)
●Standard color: Black, gray and ivory
●Applicable panel thickness: 1.2 to 3.0mm
●Accessories: Two keys, installation plate and catch

Specific- ●Specially equipped vehicles, construction
use machinery and oscillation devices.

Remarks ●Reversed snatch lock specification is also available.

- The reversible key lock with the dustproof shutter (R440) is also available.
- This product uses noncrystalline resin. It is not suitable for screw lock so use should be avoided. (AP-151R) (Also noted in the precautions of some types of screw lock.)

取付け例
Example of
installation






AP-151R-B-1

A-151R-B-1

キーNo.400
Key

パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions



適用板厚1.2~3.0mm
Applicable panel
thickness : 1.2 to 3.0mm

脱出装置
Escapement
device

商品番号	Product No.	L1	L2	W1	W2	W3
亜鉛合金 Zinc alloy	ZDC					
A-151R-B-1	AP-151R-B-1	83	73	102	110	93
A-151R-B-2	AP-151R-B-2	73	63	92	100	83



AP-151R-B-1-1G
逆スナッチロック仕様
Reversed snatch lock
specification

商品番号	Product No.	RoHS	CAD	備 考	製品質量(g)	コード	単 価	量販価格 Bulk Price
				Remarks	Mass	Code	Price	数量 Quantity 単価 Price
A-151R-B-1-1		●	2D	鍵付き With lock	790	01748	¥4,300	10個~ ¥4,128
A-151R-B-1-2		●		鍵なし Without lock	785	01749	¥3,800	10個~ ¥3,648
A-151R-B-2-1		●	2D	鍵付き With lock	710	01750	¥4,050	10個~ ¥3,888
A-151R-B-2-2		●		鍵なし Without lock	705	01751	¥3,600	10個~ ¥3,456
AP-151R-B-1-1-Black		●	2D	鍵付き With lock	480	01752	¥2,950	10個~ ¥2,832
AP-151R-B-1-2-Black		▲		鍵なし Without lock	475	01753	¥2,550	10個~ ¥2,448
AP-151R-B-2-1-Black		●	2D	鍵付き With lock	460	01754	¥2,900	10個~ ¥2,784
AP-151R-B-2-2-Black		●		鍵なし Without lock	455	01755	¥2,550	10個~ ¥2,448

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

クレモン

ローラー
締り

特装密閉
ハンドル

フリーザー
密 閉

平 面
スイング

ギア式

平 面
ハンドル

ポップ
ハンドル

リフト
ハンドル

アジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドル

L 型
ハンドル

T 型
ハンドル

丸型
小型

押ボタン

取 手

つまみ

止め金
ロッド棒

ジョイント
リンク

ワイヤ