

Typ 1360-Serie

Bezeichnung Netzanschlussleitung CEE7-7 (Schuko) auf IEC 60230-C15A (heiß)
Description Power Supply Cord CEE7-7 (Schuko) To IEC 60320-C15A (Hot)



Bemessungsstrom 10A
Rated Current

Bemessungsspannung 250V~
Rated Voltage

Polzahl 2-polig mit Schutzkontakt (2P+E, passend für Geräte der Schutzklasse I)
Number Of Poles 2-Pole With Earthing Contact (2P+E, Suitable For Appliances With Protection Class I)

Schutzart IP 20
Degree Of Protection

Steckverbinder A CEE7-7-(Schuko)-Stecker, gewinkelt, nicht wiederanschließbar
Connector Type A CEE7-7-(Schuko)-Power Mains Plug, Angled, Non Rewirable

Steckverbinder B Geräteanschlusssteckdose IEC 60320-C15A (heiß, 155°C), gerade, wiederanschließbar
Connector Type B Connector, Female, IEC 60320-C15A (Hot, 155°C), Straight, Rewirable

B-Gegenstecker IEC 60320-C16A, (-C14, -C16, -C18, -E, -G)
B Mating Connectors

Typ der flexible Leitung Gummischlauchleitung H05RR-F (VDE 0282-4)
Cable Typ Rubber Insulated Cable

Farbe schwarz
Colour Black

FOC	TYP	Leitungs-Typ	Länge	Farbe
FOC	MPN	Cable Type	Length	Colour
2354527	1360/1.5 SW	H05RR-F 3G1,0	1,5m	schwarz/Black
2354528	1360/2.0 SW	H05RR-F 3G1,0	2,0m	schwarz/Black
1289427	1360/3.0 SW	H05RR-F 3G1,0	3,0m	schwarz/Black

*Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
All data with reservation and subject to change.*