

Cajas**KLIPPON K6 RAL7001****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Desde hace muchos años, el nombre Klippon® es sinónimo de competencia y calidad en cajas cuando se trata de encontrar soluciones para los clientes en aplicaciones estándar industriales y en aplicaciones en entornos severos.

Weidmüller ha continuado con esta filosofía con la modernización y actualización de la serie de cajas Klippon® K: productos mejorados para todos los requisitos de aplicación. Cualquiera que sea la aplicación planificada por el cliente, Weidmüller suministra numerosas cajas de aluminio que satisfacen exactamente los requisitos del cliente.

Nuestra amplia gama ofrece, p. ej., las siguientes ventajas:

- Disponible con 2 superficies: natural y con recubrimiento en polvo (RAL 7001)
- De manera estándar, con junta de silicona o cloropreno
- Tornillo único de cabeza ranurada Torx para más de 19 tamaños de caja
- Perforaciones de montaje fuera del área de la junta
- Tipos de protección IP altos de IP66, IP67 y IP68
- Resistencia a los golpes hasta 10 J
- Además de la norma de carcasa vacía, las cajas están certificadas según numerosas homologaciones: ATEX, GOST, GOST Ex, cULus, Russian Maritime Register, Germanischer Lloyd

- Aleación resistente al agua salada
- Cajas de distribución normalizadas con orificios y diferentes configuraciones de bornes

Datos generales para pedido

Código	9529240000
Tipo	KLIPPON K6 RAL7001
Versión	Cajas, Aluminio AISI12, 160 mm, 100 mm, 200 mm
GTIN (EAN)	4008190918132
U.E.	1 Pieza

Cajas

KLIPPON K6 RAL7001

Datos técnicos

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dimensiones y pesos

Longitud	100 mm
Altura	160 mm
Medida de fijación, altura	140 mm
Peso neto	1.820 g

Anchura	200 mm
Medida de fijación, anchura	180 mm
Peso	2.000 g

Datos generales

Campos de aplicación:	Industria de procesos, Ingeniería de transportes, Construcción naval, Industria del embalaje, Instalaciones portuarias, Construcción de máquinas
Material de la junta	Neopreno
Color	RAL 7001
Temperatura de servicio, max.	85 °C
Tipo de protección	IP66, IP67, IP68
Fijación de caja	Orificios 6 mm
Fijación de montaje	orificios de rosca M5

Material	Aluminio AlSi12
Superficie	estructurado
Temperatura de servicio, min.	-40 °C
Resistente a los golpes	10.00 J
Nota: Tipo de protección	IP68 (t=72h, h=1m)
Fijación de la tapa	M5 torx stainless steel screws with slot

Montaje horizontal

WDU 10 / ZDU 10	1x12
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x25
WDU 6 / ZDU 6	1x15

WDU 16 / ZDU 16	1x10
WDU 4 / ZDU 4	1x21

Montaje vertical

WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 (2)	*
---------------------------------	---

WDU 4 / ZDU 4 (2)	*
-------------------	---

Prensaestopas

M12 (3)	6
---------	---

M20 (3)	3
---------	---

Prensaestopas a la derecha

Lateral de caja	izquierda, derecha
M16 (2)	6
M25 (2)	2
M40 (2)	1

M12 (2)	6
M20 (2)	3
M32 (2)	2

Prensaestopas arriba y abajo

Lateral de caja	izquierda, derecha
M16	12
M25	4
M40	2

M12	17
M20	7
M32	3

Clasificaciones

ETIM 2.0	EC000058
UNSPSC	31-26-15-02
eClass 5.1	27-14-91-07
eClass 7.0	27-14-91-07

ETIM 3.0	EC000058
eClass 4.1	27-14-12-06
eClass 6.0	27-14-91-07

Cajas**KLIPPON K6 RAL7001**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos**Certificados de conformidad**

N.º de certificado (MARITREG) 09.04040.250
N.º de certificado (cULus)

Homologaciones en línea

Homologaciones



**Cajas
KLIPPON K6 RAL7001****Dibujos**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

