



NUMBER C-175975



METRIC

PRINT DIST. DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT




断面 A-A
(SECT. A-A)



6. CIRCUIT NUMBER

△ CIRCUIT NUMBER 1, 2, 5, 12, 15 : NON TAB

6. 回路番号 : 下図参照のこと



△ 回路番号 1, 2, 5, 12, 15 : タブなし




NOTES:

1. APPLICABLE P.C.B BOARD THICKNESS; 1.6mm
 2. RECOMMENDED MOUNTING SCREW 3mm DIA
6mm LENGTH (MIN)
 3. THE MATING PLUG HSG. PART NUMBER; 175967
 4. APPLICABLE PRODUCT SPEC NO.; 108-5281
- △ TO BE MEASURED WITHIN 2mm FROM [-Z-]

注:

1. 適用プリント基板厚: 1.6mm
 2. 推奨取付ネジ: JIS B1115, B1122 タッピングネジ、
ナベ2種呼び径3、長さ6mm以上
(締付トルク1084Kg-cm以下)
 3. 嵌合相手ハウジング: 175967
 4. 適用製品規格番号: 108-5281
- △ [-Z-] 面より2mmの範囲で測定

(MOUNTING DIMENSION FOR P.C. BOARD, TOLERANCE ±0.1)
プリント基板取付け寸法
(公差±0.1)



SELECTIVE-TIN	PRE-TIN	-	BLACK	9-175975-2
△ PRE-TIN × 15	PRE-TIN × 17	-	BLACK	3-175975-2
TIN-LEAD	SELECTIVE GOLD × 3	5, 6, 16	BLACK	2-175975-2
TIN-LEAD	SELECTIVE GOLD	1~20	BLACK	1-175975-2
PRE-TIN	PRE-TIN	-	BLUE	175975-5
PRE-TIN	PRE-TIN	-	BLACK	175975-2
SOLDERING SIDE 半田付け面	CONTACT SIDE 接点側面	GOLD PLATED CIRCUIT NO 金めっき回路番号	COLOR 色	PART NUMBER 部品番号
CONTACT FINISH コンタ外仕		△		

F	REVISED FJ40-013-03	TS	MS	2/7/88
E	追加9- -2 F100-	TS	KS	2/2/88
D	追加3- -2 F100-	TS	KO	7/7/88
C	追加-5 F100-	MT	AT	2/13/88
B	変更 (J-1261)	KY	AT	3/31/88
A	変更 (J-13021)	RY	AT	2/19/88
O	作成 (J-12178)	KS	KY	12/28/89
LTR	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE

Copyright © 1989年 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.	Copyright © 1989 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
WIRE RANGE mmφ (AWG -)	INSULATION DIA mmφ
MATERIAL ハウジング: PBT コンタクト: 真鍮	COLOR SEE TABLE
DR. K. Sugita 8/24/89	DE. K. Sugita 11/24/89
CHK. M. Matsuda 12/26/89	APP. M. Matsuda 12/26/89

tyco Electronics	Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan
NAME 20極 キャップハウジングアッセンブリ (水平型) .040 シリーズ マルチロック I/O コネクタ MK-II	20pos. CAP HOUSING ASS'Y .040 SERIES MULTI-LOCK I/O CONN. MK-II
GENERAL TOLERANCE	LOC NUMBER
0<≤10 : ±0.2 10<≤30 : ±0.25 30<≤100 : ±0.3 ANGLES : ±3°	B J C-175975
SCALE 2-1	REV. F SHEET --