

**Signalleuchten mit integrierter LED - 10 mm, LED vorstehend,
ohne Widerstand**
1.69.525.006/0000

Allgemein

Blendenform	LED vorstehend
Blendenfarbe	grün
Bunddurchmesser	12,5 mm

Einbaumaße

Bauhöhe	7,7 mm
Einbautiefe	30,5 mm
Einbauöffnung	10 mm

Mechanischer Aufbau

Befestigung	Eindrücken in Einbauöffnung
Anschlüsse	Löt-/ Steckanschluss für 2,8 x 0,8 mm
Lampenfassung	nein
Leuchtmittel	grün

Elektrische Kennwerte

Betriebsspannung UB	je nach Vorwiderstand 6 - 28 V
Integrierter Strombegrenzungs-Widerstand	nein
Durchlass-Spannung UF bei 25°C	bei 20 mA Durchlass-Strom 2,4 V
Sperrspannung UR bei 25°C	3 V
Durchlass-Strom IF	max. 20 mA
Sperrstrom IR bei 25°C	100 µA
Verlustleistung Ptot bei 25°C	max. 120 mW
Lichtstärke	1000
Schutzdiode	nein

Sonstige Angaben

Schutzart frontseitig	IP40
Gewicht	2,44 g

Einbauöffnung



