

Spezial - Einschnittgewindebohrer

Special - Tap



470-7990
470-8003
470-8015
470-8027
470-8039

Art. 890

HSS profilgeschliffen und hinterschliffen für metrisches ISO-Feingewinde DIN 13 Toleranz 6H ISO 2

Kurze Ausführung mit Sechskant-Antrieb für Einhandarbeit auch an schlecht zugänglichen Stellen. Führungszapfen für Gewidekernlöcher für einwandfreie, fluchtende Gewinde.

Antrieb mit Nuss und Knarre.

HSS profile - ground and backed off for metric ISO fine thread DIN 13, tolerance 6H = ISO 2

Short design with hexagon shaft for One-Hand working. With guide pins for Thread Coreholes for precise alignment of threads.

Drive with Socket and Ratchet handle.

CODE	M	mm	mm	mm	mm	mm	g	EURO	EAN-CODE
05971	M 12	1,5	51	16,5	SW 8	10,5	24	10,20	059716
05972	M 16	1,5	51	16,5	SW 10	14,5	46	16,85	059723
05973	M 20	1,5	51	16,5	SW 13	18,5	74	23,00	059730
05974	M 25	1,5	51	16,5	SW 13	23,5	98	30,70	059747
05975	M 32	1,5	51	16,5	SW 13	30,5	155	51,10	059754

Elektro - Sortiment

Elektro - Kit



Art. Nr. 890-10

Für Bohrungen und Gewinde. In schwarzem Kunststoff-Koffer mit Schaumstoffeinlage.

For drilling and thread cutting. In black plastic Case with foamed material filler.



470-8040

CODE	Inhalt	g	EURO	EAN-CODE
05979	Spezial-Einschnittgewindebohrer M12 x 1,5 - M16 x 1,5 - M20 x 1,5 - M25 x 1,5 - M32 x 1,5 Stufenbohrer mit Spiralnute + Kantenbrecher EC 10 - Ø7 - 32,5 / M12 x 1,5 - M32 x 1,5	800	222,41	059792