

防水ハンドル

WATERPROOF HANDLES



A-1140

ステンレス製

特 徴 Feature

- 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキー-TAK60を標準装備 (A-1140-TAK60)
- 防水タイプ (Oリング・パッキン使用)
- 耐火・耐熱・耐塩・耐酸
- 左右兼用型
- The lock comes standard with the TAK60, a new-style reversible key with an easy-to-use dustproof shutter. (A-1140-TAK60)
- Waterproof. (using O-ring and sheet packing)
- Fire-resistant, heat-resistant, saltwater-resistant and acid-resistant.
- For both left-hand and right-hand use.

- 仕 様**
- 材 質: ステンレス鋼鋳物 (SUS316)
 - 表面仕上: 鏡面バフ研磨
 - 鍵 番 号: A-1140-1~3/2002
A-1140-1~6/TAK60・0200
- 用 途**
- 屋外キュービクル・配分電盤・環境機器・食品機器・計測機器
- 納 期 備 考**
- 標準在庫品
 - ハンドルを固定したタイプも製作致します。
 - A-1140-1~3はNo.2002キー1本付属しています。2本以上ご必要の際はご連絡ください。
 - マスターシステム、指定同番、鍵違いも製作します。お問合せください。
 - 耐熱形配電盤には必ず鍵付をご使用ください。
 - 施錠錠は錠前の構造上、鍵を押しながら回してください。
 - 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。

- Speci- fications**
- Material: Cast stainless steel (SUS316)
 - Finish: Mirror surface buffing
 - Key No.: A-1140-1 to 3: 2002
A-1140-1 to 6: TAK60, 0200
- Specifi- use**
- Outdoor cubicle, power/distribution boards, environment equipment, food equipment and measuring equipment
- Remarks**
- For heat-resistance power/distribution boards, be sure to use the product with key.
 - Due to the structure of the lock, the key must be pushed in as it is turned in order to release the lock.
 - It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.

※耐火形扉用把手の登録鍵番号はNo.0200です。ご注文の際にご指定ください。

(社)日本電気協会 キュービクル式非常電源専用受電設備認定基準適合品 (A-1140-1)
(社)日本配電制御システム工業会 非常用配電盤等機器認定委員会登録品
耐火形扉用把手
独立行政法人都市再生機構様指定品




A-1140-1-1



A-1140-3-1 キーNo.2002 Key

A-1140-6-1


キーNo.0200 Key



※本図はA-1140-1-1を基準に作図しています。
※Based on A-1140-1-1.



パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions



商品番号 Product No.	 RoHS	 CAD	鍵番号 Key No.	L	W ₁	W ₂	□W ₃	(W ₄)	(H ₁)	H ₂	H ₃	H ₄	H ₅	(H ₆)	P ₁	P ₂	N	φd	(M)	ΦD	θ°	最大適用板厚 Max. applicable panel thickness	製品質量(g) Mass	コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price		
A-1140-1-1		2D/3D	2002	152	30	16	10	41	50	6	22	22.5	5	26	40			8		60	60	9.8	530	03613	¥9,000	5個～	¥8,640	
A-1140-1-1-TAK60		2D/3D	TAK60																					04132	¥8,500	5個～	¥8,160	
A-1140-1-1-0200		2D/3D	0200																					03573	¥8,500	5個～	¥8,160	
A-1140-1-2		2D/3D	鍵なし Without lock	120	24	14			43	12			24				2		M22	48			8.8	340	03614	¥8,500	5個～	¥8,160
A-1140-2-1-TAK60		2D/3D	TAK60																						04133	¥8,000	5個～	¥7,680
A-1140-2-1-0200		2D/3D	0200																						03574	¥8,000	5個～	¥7,680
A-1140-2-2		2D/3D	鍵なし Without lock	102	23	13	8		32	5	14.8			32			7			65	45		260	03611	¥6,000	5個～	¥5,760	
A-1140-3-1		2D/3D	2002																					03615	¥8,300	5個～	¥7,970	
A-1140-3-1-TAK60		2D/3D	TAK60																					04134	¥7,800	5個～	¥7,490	
A-1140-3-1-0200		2D/3D	0200	90	20	13	8		38.5	9			21.5							45			260	03575	¥7,800	5個～	¥7,490	
A-1140-3-2		2D/3D	鍵なし Without lock																					03612	¥5,000	5個～	¥4,800	
A-1140-4-1-TAK60		3D	TAK60																					04135	¥7,600	5個～	¥7,296	
A-1140-4-1-0200		2D/3D	0200	80	20	13	8		27	42	5	12.5	11.3	25			15	1	3	M18	38	60	4	200	01144	¥7,600	5個～	¥7,296
A-1140-5-1-TAK60		2D/3D	TAK60																						04136	¥7,600	5個～	¥7,296
A-1140-5-1-0200		2D/3D	0200																						01133	¥7,600	5個～	¥7,296
A-1140-6-1-TAK60		3D	TAK60	70																				196	04137	¥7,500	5個～	¥7,200
A-1140-6-1-0200		2D/3D	0200																						01134	¥7,500	5個～	¥7,200

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

ハンドル・取手
つまみ・周辺機器



A

クレモン

ローラー
締り

特装密閉
ハンドル

フリーザー
密 閉

平 面
スイング

ギア式

平 面
ハンドル

ポップ
ハンドル

リフト
ハンドル

アジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドル

L-SHAPED HANDLES

L 型
ハンドル

T 型
ハンドル

丸型
小型

押ボタン

取 手

つまみ

止め金
ロッド棒

ジョイント
リンク

ワイヤ

18.01

TAKIGEN
総合 24

499