





LED-Fassung AST (für 3 mm 1 LED)

LED-Holder AST (for T 1 LED)

Ausführungen Models	Abmessungen Dimensions
AST ohne LED / without LED	   

Technische Daten / Technical data

Kennwerte / data	
Lötbarkeit / Solderability	max. 2 s 235 °C (IEC 68 2-20 Test Ta Methode 1)
Lötwärmebeständigkeit / Soldering heat resistance	max. 5 s 260 °C (IEC 68 2-20 Test Tb Methode 1A)
Umgebungstemperatur / Ambient temperature	-25°C ... +85°C
Lagertemperatur / Storage temperature	-55°C ... +100°C
Werkstoffe / Materials	
Sockel / Socket	Thermoplast

AST (ohne LED)

AST (without LED)

Ausführungen Models	Varianten Variations	gewünschte Variante ankreuzen select your variation	Artikelnummer Part Number
	Anzahl der LED-Fassungen Number of LED-Holders	☐	0035.9610
		☐	0035.9611
		☐	0035.9612
		☐	0035.9613
		☐	0035.9614
		☐	0035.9615
		☐	0035.9616
		☐	0035.9617
	Anzahl der LED-Fassungen Number of LED-Holders	☐	0035.9660
		☐	0035.9661
		☐	0035.9662
		☐	0035.9663