

ドアストッパー DOOR STOPPERS



K-900A
鉄製

特徴 Feature

- 小型で軽量なため広範囲に利用できます。
- 側面取付けタイプ
- 床面に多少凸凹があっても確実にロックできます。
- Small-sized and lightweight and widely used.
- Side attachment type.
- Can be locked securely even if floor is a little uneven.

仕様 ● 材質：本体／熱間圧延鋼板 (SPHC)
接地部／ゴム

- 用途 ● 表面仕上：亜鉛めっきクロメート処理 (MFZn-C)
- 納期 ● ドア・門扉・運搬器具・事務用機器・その他移動防止用
- 備考 ● 標準品・・・納期お問合せください
- ロック解除の状態では床面とベースゴムの間隔を約25～30mmに取付けてください。
- 取付け穴は左・右5個ありますので適当な穴を選び、ボルト・ねじなどで取付けてください。

Specifications ● Material: Main body: Hot rolled steel plate (SPHC)
Ground contact part: Rubber

● Finish: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)

Specific-use ● For stoppers for door, gate door, carrying and office and other equipment

Remarks ● Set up so that there is a gap of 25mm to 30mm between the floor and the base rubber when the pedal is in the unlocked position.

● Installing holes are left and right five each.
Use appropriate holes and fix with bolts and screws.




K-900A




K-900A-S1




K-900A-S2



〔K-900A-S1〕



〔K-900A-S2〕



商品番号 Product No.	RoHS 10	CAD	製品質量 (g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price
K-900A	●	2D/3D	450	30501	¥1,550	数量 Quantity 12個～ 単価 Price ¥1,504
K-900A-S1	●			30502	¥280	30個～ ¥272
K-900A-S2	●			30503	¥280	30個～ ¥272

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。