



TM-104SS / TM-104SUS マンテルグサリ

Chain

**特長**

TM-103 に装飾性を持たせたクサリです。

用途

事務機器・照明器具・家具等

注意事項

表示数値以上の荷重による伸びや変形の原因となる過荷重での使用はしないでください。傷、サビ、変形のあるクサリは万一の事故防止のため、使用しないでください。急激なショック荷重の使用はしないでください。複数のクサリで物を吊る場合は各クサリに均等な荷重がかかるように使用してください。

Characteristic

A decorative chain of TM-103.

Application


Office utilities / Lighting devices / Furniture, etc.

Note

Do not use it with over load, it may cause excess elongation or deformation.
Do not use scratched, corroded, and deformed chain to prevent any accident.
Do not apply any abrupt shock load onto the chain. Make sure that each chain bears the same load with others in case multiple chains are used to lift a subject.

材質と処理 Material & Finish

型番 Model No.	材質 Material	処理 Finish
TM-104SS-12	SWRM	Cr
TM-104SS-14, -17		Ni(無電解ニッケルめっき) (Non-electrolyte Nickel Plating)
TM-104SUS	SUS304	電解研磨 Electrolytic Polishing

**寸法・仕様表 Size List & Specification**

※切断、組立等の加工をする場合は、価格・納期についてご相談ください。 If you need the chain cut or assembled, please contact us for the price and delivery date.

型番 Model No.	A	B	C	溶接 welding	最大使用荷重 N (kgf) Max. Application Load N (kgf)	自重 (g/30m 定尺) Net Weight (g/30m Standard Length)	価格 (円 / 1m) Price (yen)
TM-104SS-12	12.5	4.4	φ2.6	アリ Yes	392 (40)	4000	¥235
TM-104SS-14	8.4	3.3	φ2		245 (25)	2300	¥155
TM-104SS-17	6.2	2.5	φ1.6		147 (15)	1600	¥155
TM-104SUS-11	12.6	5.1	φ3		687 (70)	5600	¥1,400
TM-104SUS-14	9.6	3.2	φ2	ナシ No	392 (40)	2300	¥665
TM-104SUS-17	6.4	2.5	φ1.6		49.1 (5)	1400	¥440

特注品のご相談承ります Please contact us for custom-made.