





DETAIL D - Ech. 10



EXIGENCES ETUDE
GARANTIE DES COTES EN SERIE



1. Garantie du mini et du maxi de la cote.
2. Garantie du maxi de la cote.
3. Garantie du mini de la cote.

○ : COTE MAJEURE
 △ : COTE CRITIQUE



DL: Cotes qualifiées, acceptées en dérogation.

NOTA :

- 2 Expreintes panachables avec pontets inverses et inverses avec barette : voir plan A1-T-5988 et A1-T-9365
- vrillage pieces de 0.13 Maxi



COUPE AA - Ech. 8



NOTE: RoHS INFORMATION

- The "LF" product meets European union Directives and other country regulations as described in 65-22-008.
- The product is not intended to be exposed to a manufacturing solder process.
- Packaging spec: see 65-14-920.

						Alveoles ①		Alveoles ②	
8609-2260LF	R		6.74 6.80 ^{+0.1}	min max Alv.	1.80	0.70 ^{+0.05} ₀	1.40 ^{+0.05} _{-0.05}	0.74 ^{+0.03} ₀	0.55 ^{+0.05} _{-0.05}
8609-2259LF	D		9.8 ⁺¹⁰ ₀		4.8				
8609-2258LF	C		9 ⁺¹⁰ ₀		4				
8609-2257LF	B		5.0 ⁺¹⁰ ₀		0.8				
8609-2256LF	A		5 ⁺¹⁰ ₀		0				
REFERENCE	Ind	Repere	Cote Y	Cote X		∅ D	Cote A	∅ D	Cote A

rev	ecn no	dr	date
A	L505-0086	HLE	2005/10/
B	L506-0095	LGO	2006/06/
--	--	--	--
--	--	--	--
--	--	--	--
--	--	--	--
--	--	--	--

www.fciconnect.com			surface ISO 1302		tolerance std ISO 406 ISO 1101		projection 		mm 			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED												
Dr TAILLARD 2005/10/12		ANGULAR		LINEAR		0.X ± 0.1		size A2		Scale 2.5		
Eng TARON 2005/10/12		0.XX ± 2°				0.XXX ± 0.1		ECN		LS06-0095		
Chr LEGARE 2005/10/12		Product Family		DIN 8609		Spec ref -						
Appr LEGARE 2005/10/12												
		PONTET 8609 AUTOBLOQUANT							C-8609-1184		Rev. B	
		Polarisation standard										
catalogue no		-					CUSTOMER		sheet		of	