

EURONORD AB 081209



Beispiel

Bestellzeichen: AB 081209
Artikelnummer: 7083600
Beschreibung: Gehäuse ABS
Anmerkungen: grauer Deckel

EAN Code: 6418074058775
E-Nummer:
 Finland: 3435466
 Dänemark: 8212003321
 Schweden: 7083600
 Norwegen:

Besteht aus: Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

| Abmessungen: | Länge | Breite | Höhe | Auswertung: |
|---|--------------------------|--------|------|--|
| mm: | 120 | 80 | 85 | Schutzart (EN 60529): IP 66/67 |
| inch: | 4.7 | 3.1 | 3.3 | Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 07 |
| Materials: | | | | Elektrische Isolierung: Voll isoliert |
| Material: ABS | | | | Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja |
| Unterteilfarbe: RAL 7035 | | | | Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 94 HB |
| Deckelfarbe: RAL 7035 | | | | Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 650 |
| Deckelschraubenmaterial: Rostfreier Stahl | | | | NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13 |
| Deckelschraubenmaterial: Polyurethan | | | | Zertifikate: |
| | | | | Gost R |
| Temperatur Bereich: | | | | |
| Kurzzeit: | -40 ... 80 °C | | | |
| Dauergebrauch: | -40 ... 60 °C | | | |
| Kurzzeit: | -40 ... 175 °F | | | |
| Dauergebrauch: | -40 ... 140 °F | | | |
| Zubehör: | | | | |
| TM 0812 | Montageplatte | | | |
| TRM 0808 | Tragschiene TS 15 | | | |
| TRM 0812 | Tragschiene TS 15 | | | |
| ARH 12 | Tragschiene TS 35 | | | |
| TF 28037 | Befestigungslasche | | | |
| TH A | Plastik-Scharniere, grau | | | |

EURONORD PC/ABS 120x80x55-90

