

# ステンレスコーナーヒンジ

## HINGE


**FB-1727**  
ステンレス製

## 特徴 Feature

- 滑らかに回転するペアリング内蔵
- 激しい扉の開閉に最適
- 左右兼用型
- Bearing is incorporated so turning is smooth.
- Suitable for heavy-duty use of door opening/closing.
- For both left type and right type.

仕様

- 材質: ステンレス鋼鋳物 (SUS304)
- 表面仕上: 鏡面バフ研磨
- 縦2ヶ使用時参考扉質量: 40kg

用途

- 冷凍冷蔵庫・試験機などの中型扉用

納期

- 標準在庫品

備考

- 本図の寸法は参考寸法です。取付けは現品を確認の上お願いします。

Specifications

- Material: Cast stainless steel (SUS304)
- Finish: Mirror surface buffing.
- Door mass when using 2 pcs vertically (reference): 40kg

Specific-use

- Middle-sized doors for refrigerator, inspection machine etc.



Remarks

- Dimensions in the drawings are just for reference. Install this product after checking its actual dimensions.



FB-1727-1

FB-1727-2



**FREEZER HINGES**

- フリーザーヒンジ
- 特殊蝶番
- トルクヒンジ
- ステー

周辺機器(B)

長蝶番

平蝶番

裏蝶番

抜差し蝶番

段付蝶番

クリーンヒンジ

特装車蝶番

蝶番

TAKIGEN  
総合 25

813

商品番号 Product No.	RoHS 10/3D	CAD	L1	L2	H1	H2	t1	t2	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	φd	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 数量 Quantity	Bulk Price 単価 Price
FB-1727-1		2D/3D	224	189	50	62	9	8	204	146	20	19	169	14	38	10	7	8.5×11.5	1,075	61514	¥9,500	5個～	¥9,120
FB-1727-2	●	2D/3D	170	173	53	52	10	10	154	125	22	20	156	12	30	12	6	6.5×9.5	960	61515	¥9,400	5個～	¥9,020

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。