






	1	2	3	4	
	recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction) Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite)		wall thickness Wanddicke	length of cut-out Ausschnittlänge	width of cut-out Ausschnittbreite
A			0.75 to / bis 1.25	19.2 -0.1	12.9 +0.1
			1.25 to / bis 2	19.4 -0.1	12.9 +0.1
			2 to / bis 3	19.8 -0.1	12.9 +0.1
B			 Flachstecker äehn./ plug-in sim. DIN 46 244-A 4.8- 0.8		
C	 black schwarz rocker black symbol white Wippe schwarz Zeichen weiß				
D	Marking Aufschrift  18.. 6(4)/250~5E4 T100/55 10(4)/250~ 5/50A 250V~  6A 125-250V AC 1/4 HP 125V AC 1/2 HP 250V AC R 30 		SPST suitable for appliances of class II Ausschalter 1-polig Für Geräte der Klasse II geeignet		
E	On box: 1801.1146 Auf Verpackung: 11000743A		VERTRAULICH-CONFIDENTIAL © Alle Rechte bei Marquardt GmbH, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns. © This document is the exclusive property of Marquardt GmbH. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.		

Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.		Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS		Pause COPY		Blatt SHEET		Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 1801.1146	Index
		PROJECTION		Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm		Original DIN A4				
Für Winkel FOR ANGLE ± 2°				ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES				Appliance Switch		
								Geräteschalter		
c	25088	24.06.97	sig	g		CAD Medusa		Z		
b	17979	11.05.87	hs	f		gez./DRAWN BY 24.06.97 sig		MARQUARDT		
a				e	43724	19.07.05	vor			
				d	32554	11.04.02	sig	Ersatz für/REPLACEMENT OF Zchnng.gL.Nr.v.18.05.83		
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY				